

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『E3T-FL/-ST/-FT/-SR/-FD/-SL 超小型アンプ内蔵形光電スイッチ 単品カタログ』  
(2005年11月発行) (カタログ番号SCEB-037A)

■掲載箇所

6ページ 『種類／標準価格』の『本体』

■正誤内容

誤						正					
[6ページ]											
続方式	検出距離	動作モード	形式		標準価格(¥)	続方式	検出距離	動作モード	形式		標準価格(¥)
			NPN出力	PNP出力					NPN出力	PNP出力	
	1m	入光時 ON	◎形E3T-ST11 *2*3	形E3T-ST13	8,500		1m	入光時 ON	◎形E3T-ST11 *2*3	形E3T-ST13	8,500
	(感度調整ユニット使用可能)	しゃ光時 ON	◎形E3T-ST12 *2*3	形E3T-ST14			(感度調整ユニット使用可能)	しゃ光時 ON	◎形E3T-ST12 *2*3	形E3T-ST14	
	300mm	入光時 ON	形E3T-ST21 *3	形E3T-ST23	8,500		300mm	入光時 ON	形E3T-ST21 *3	形E3T-ST23	8,500
		しゃ光時 ON	形E3T-ST22 *3	形E3T-ST24				しゃ光時 ON	形E3T-ST22 *3	形E3T-ST24	
	500mm	入光時 ON	◎形E3T-FT12 *2*3	形E3T-FT13	8,500		500mm	入光時 ON	◎形E3T-FT11 *2*3	形E3T-FT13	8,500
		しゃ光時 ON	◎形E3T-FT11 *2*3	形E3T-FT14				しゃ光時 ON	◎形E3T-FT12 *2*3	形E3T-FT14	
	300mm	入光時 ON	形E3T-FT21 *3	形E3T-FT23	8,500		300mm	入光時 ON	形E3T-FT21 *3	形E3T-FT23	8,500
			形E3T-FT22						形E3T-FT22		

■対応方法

次回改定時に修正いたします。