




## データロガー

## 機能/仕様一覧セレクション

項目		モデル 形式	10CH お手軽・コンパクトモデル 形ZR-RX25A	拡張・200CH 温度計測モデル 形ZR-RX45A	高速・ワイドレンジ 電圧計測モデル 形ZR-RX70A
外観					
測定 レンジ	電圧入力	±20mV～±50V		±20mV～±500V	
	温度	熱電対	K/J/E/T/R/S/B/N/W (WRe5-26)		
		測温抵抗体	—	Pt100 JPt100 Pt1000	—
	湿度	0～100% (電圧0～1V スケーリング換算) *1			
外部入出力 *2 *3	パルス	4CH			
	ロジック	4CH			
アナログ入力チャンネル数		10CH	20CH (最大拡張時200CH)	8CH	
サンプリング周期		10ms～1h		10μs～1min	
メモリ容量		4GB		256MB	
入力方式		全CH絶縁	全CH絶縁 *4	全CH絶縁 全CH同時サンプリング	
A/D交換方式		デルタΣ方式		逐次比較方式	
A/D分解能		16ビット			
液晶モニタ		4.3インチ (WQVGA)	5.7インチ (VGA)	5.7インチ (QVGA)	
PC I/F	LAN	—	100BASE-TX	100BASE-TX	
	USB	USB1.1	USB2.0	USB2.0	
標準価格(¥)		110,000	170,000	350,000	

\*1. 湿度センサ 形ZR-XRH1が必要です。

\*2. ロジックアラームケーブル 形ZR-XRL1が必要です。

\*3. パルス入力は回転数モード、積算モード、瞬時モードの切替方式です。

\*4. 測温抵抗体は非絶縁です。