















## デジタルパネルメータ

## 機能/仕様一覧セレクション

シリーズ名		形K3HBシリーズ		
タイプ		電圧・電流 	高速応答 	ロードセル信号 
形式		形K3HB-X	形K3HB-S	形K3HB-V
商品名称		電圧・電流パネルメータ	高速応答デジタルパネルメータ	ロードセル、mVメータ
項目				
外観				
特長		<ul style="list-style-type: none"> <li>動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示</li> <li>運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載</li> <li>出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL)</li> </ul>		
サイズ (mm)	前面(W×H)			
	奥行き(首下)	DIN96×48		
入力		直流電圧/直流電流/ 交流電圧/交流電流	直流電圧/電流 2ch	ロードセル信号/mV信号入力
サンプリング周期		20ms	0.5ms(1入力時)、 1.0ms(2入力時)	20ms
最高計数速度		—	—	—
表示桁数		5桁		
出力	リレー	●		
	トランジスタ	●		
	BCD	●		
	リニア電流/電圧	●		
通信	RS-232C	●		
	RS-485	●		
	DeviceNet	●		
電源電圧	AC100～240V	●		
	AC24V/DC24V	●		
	DC5V	—		
演算機能	スケーリング	●	●	●
	プリスケール	—	—	—
取得規格		UL、EN	UL、EN	UL、EN
標準価格(¥)		40,000～70,000	93,000～115,000	48,500～76,000

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。











# デジタルパネルメータ 商品セレクション

形K3HBシリーズ				シリーズ名
パルス信号 		温度 		タイプ
形K3HB-R	形K3HB-P	形K3HB-C	形K3HB-H	形式
回転パルスメータ	タイム インターバルメータ	積算・加減算 パネルメータ	温度パネルメータ	商品名称
項目				
				外観
<ul style="list-style-type: none"> <li>・動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示</li> <li>・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載</li> <li>・出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL)</li> </ul>				特長
 DIN96×48				前面(W×H)
100(端子カバー(付属)含む)				奥行き(首下)
サイズ(mm)				
NPN/電圧パルス、PNP	NPN/電圧パルス、PNP	NPN/電圧パルス	白金測温抵抗体/熱電対	入力
—	—	—	20ms	サンプリング周期
最大50kHz	最大50kHz	最大50kHz	—	最高計数速度
5桁				表示桁数
●				リレー
●				トランジスタ
●				BCD
●				リニア電流/電圧
●				RS-232C
●				RS-485
●				DeviceNet
●				AC100~240V
●				AC24V/DC24V
—				DC5V
—	—	—	—	スケーリング
●	●	●	—	プリスケール
UL、EN	UL、EN	UL、EN	UL、EN	取得規格
41,500~69,000	41,500~69,000	49,500~79,500	40,000~68,000	標準価格(¥)

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

# デジタルパネルメータ

## 機能/仕様一覧セレクション

シリーズ名		形K3MAシリーズ			形K3GN
項目	タイプ	マルチレンジ 電圧・電流 	マルチレンジ 温度 	マルチレンジ パルス信号 	小型タイプ パルス信号 
	形式	形K3MA-J	形K3MA-L	形K3MA-F	形K3GN
商品名称	スケーリングメータ	温度指示計/指示警報計	回転・速度・流量指示計/ 指示警報計	小型デジタル パネルメータ	
外観					
特長		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緑・赤の2色表示</li> <li>・ 入力マルチレンジ</li> </ul>			
サイズ (mm)	前面(W×H)	 DIN96×48			 DIN48×24
	奥行き(首下)	85(端子カバー(付属)含む)			80 (端子カバー(付属)含む)
入力		直流電圧/電流	白金測温抵抗体/熱電対	NPN/電圧パルス/PNP	直流電圧/電流/NPN入力、 微小電圧/NPN入力
サンプリング周期		250ms	500ms	—	250ms
最高計数速度		—	—	最大5kHz	—
表示桁数		5桁	4桁	5桁	5桁
出力	リレー		●		●
	トランジスタ		—		●
	BCD		—		—
	リニア電流/電圧		—		●
通信	RS-232C		—		—
	RS-485		—		●
	DeviceNet		—		—
電源電圧	AC100~240V		●		—
	AC24V/DC24V		●		●
	DC5V	—	—	—	—
演算機能	スケーリング	●	—	●	●
	プリスケール	—	—	—	●
取得規格		UL、EN	UL、EN	UL、EN	UL、CSA、EN
標準価格(¥)		37,000、44,000	29,000、36,000	37,000、44,000	29,000~49,500

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。