

# ノイズフィルタ

S8V-NFS20□

ノイズ・サージの低減を  
最小限の手間とスペースで  
より安全に実現




## 簡単設置

DINレールへ  
ワンタッチで取り付け可能




## 省スペース

一般的なノイズフィルタより  
スリムな形状



## 感電リスクの低減

導通部が外部へ露出せず  
保護用の端子カバーが不要



御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“ValueDesign”はお客様の制御盤に新しい価値をもたらします。ValueDesignに対応した商品を組み合わせることで更に制御盤の価値が更に高まります。

# 商品ラインナップ／主な仕様

S8V-NFS203 (3A)

S8V-NFS206 (6A)

【推奨対象品】 S8VK-X / S8VK-S / S8VK-G


※他のパワーサプライにもご使用可能です。



## ■ 基本仕様

項目	仕様	
形式	S8V-NFS203	S8V-NFS206
定格電圧	AC250V、DC250V	
定格電流	3A	6A
耐電圧	AC2500V	
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ	
漏洩電流	1.0mA以下 (AC250V/60Hz)	
使用温度範囲	-40°C～+85°C	
取付方法	DINレール取り付け	

## ■ 減衰量周波特性



当社の最新の「ベスト制御機器オムロン」、「総合カタログ」もしくは当カンパニーのホームページ(www.fa.omron.co.jp)にあります「ご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

### ●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

■営業時間：8:00～21:00 ■営業日：365日

### ●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX **055-982-5051** / [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

### ●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。  
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

**www.fa.omron.co.jp**

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は