



生産終了商品
パイパワーリレー



形LY 一部仕様



推奨代替商品

形LYシリーズ

2002年3月末生産終了

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形LY1 AC6	推奨代替商品はありません	—
形LY1 AC220/240		
形LY1 DC125		
形LY1-0 AC48		
形LY1-0-10 AC220/240		
形LY1-0-FD AC200/220	形G2R-1-ASI AC200/(220)	お問い合わせください
形LY1-D DC6	形G2R-1-SD DC6	485
形LY1-FD DC24	推奨代替商品はありません	—
形LY1-TU DC24	形LY1 DC24	840
形LY1-TU AC100/110	形LY1 AC100/110	840
形LY1-VD DC24	推奨代替商品はありません	—
形LY1F AC6		
形LY1F AC230		
形LY1F DC36		
形LY1F DC48	形G2R-1-T DC48	345
形LY1F-FD DC12	推奨代替商品はありません	—
形LY1F-T2 AC6		
形LY1F-VD AC220		
形LY1N AC220/240		
形LY1N DC6	形G2R-1-SN DC6	485
形LY1N-CR AC110/120	形LY1N AC110/120	1,040
形LY1N-CR AC200/220	形LY1N AC200/220	1,040
形LY1N-D2 DC100/110	形LY1N DC100/110	1,260
形LY1S DC100/110	形LY1 DC100/110 + 形PT08	840+151
形LY1S DC12	形LY1 DC12 + 形PT08	840+151
形LY2 AC48	推奨代替商品はありません	—
形LY2 AC50		
形LY2-0-C DC20		
形LY2-0-FD DC12		
形LY2-0-FD DC24		
形LY2-0-V0 DC12		
形LY2-0-V70 DC100/110	形LY2-0 DC100/110	940
形LY2-0-VD DC6	推奨代替商品はありません	—
形LY2-0-VD-US AC110		
形LY2-0-VD-US DC12		
形LY2-0-Y90 AC100	形LY2-0 AC100/110	940
形LY2-AP DC24	形LY2 DC24	895
形LY2-C AC100/110	形LY2 AC100/110	895
形LY2-CR AC24	形LY2 AC24	895
形LY2-D-TU DC24	形LY2-D DC24	1,060
形LY2-FD DC12	推奨代替商品はありません	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形LY2-MT AC100	形LY2 AC100/110	895
形LY2-MT AC200	形LY2 AC200/220	895
形LY2-MT AC24	形LY2 AC24	895
形LY2-MT DC100	形LY2 DC100/110	895
形LY2-MT DC24	形LY2 DC24	895
形LY2-MT DC48	形LY2 DC48	895
形LY2-TU AC100/110	形LY2 AC100/110	895
形LY2-TU AC110/120	形LY2 AC110/120	895
形LY2-TU AC200/220	形LY2 AC200/220	895
形LY2-TU AC220/240	形LY2 AC220/240	895
形LY2-TU AC24	形LY2 AC24	895
形LY2-V70 DC100/110	形LY2 DC100/110	895
形LY2-V75 AC100/110	形LY2 AC100/110	895
形LY2-TU DC12	形LY2 DC12	895
形LY2-VD AC110	推奨代替商品はありません	—
形LY2-VD DC12		
形LY2-Y90 AC100		
形LY2-Y90 AC200		
形LY2F AC48		
形LY2F AC50		
形LY2F-5 AC24		
形LY2F-D DC12	形LY2F DC12	940
形LY2F-D DC6	推奨代替商品はありません	—
形LY2F-FD AC100/110		
形LY2F-FD DC24		
形LY2F-L AC200/220	形LY2F AC200/220	940
形LY2F-T2-FD AC100/110	推奨代替商品はありません	—
形LY2F-T2-FD AC110/120		
形LY2F-T2-FD AC200/220		
形LY2F-T2-FD AC220/240		
形LY2F-T2-FD AC24		
形LY2F-T2-FD DC100/110		
形LY2F-T2-FD DC12		
形LY2F-T2-FD DC24		
形LY2F-TU DC12	形LY2F DC12	940
形LY2F-US AC24	形LY2F AC24	940
形LY2F-US DC12	形LY2F DC12	940
形LY2F-VD AC110	推奨代替商品はありません	—
形LY2F-VD AC24	推奨代替商品はありません	—
形LY2F-VD DC24		
形LY2I AC100/110	形LY2 AC100/110	895
形LY2I AC220/240	形LY2 AC220/240	895
形LY2I DC100/110	形LY2 DC100/110	895
形LY2I DC24	形LY2 DC24	895
形LY2I DC6	推奨代替商品はありません	—
形LY2IN AC110/120	形LY2N AC100/110	1090
形LY2IN AC24	形LY2N AC24	1090
形LY2IN DC12	形LY2N DC12	1320
形LY2IN-D2 DC100/110	形LY2N DC100/110	1320

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形LY2IN-D2 DC12	形LY2N-D2 DC12	1,480
形LY2IN-D2 DC24	形LY2N-D2 DC24	1,480
形LY2Z AC24	推奨代替商品はありません	—
形LY2N AC42 GV5		
形LY2N AC50		
形LY2N DC125		
形LY2N-CR AC24	形LY2N AC24	1,090
形LY2N-CR-TU AC200/220	形LY2N-CR AC200/220	1,880
形LY2N-CR-TU AC200/240	推奨代替商品はありません	—
形LY2N-D2 DC6		
形LY2N-D2-TU DC100/110	形LY2N-D2 DC100/110	1,480
形LY2N-TU AC110/120	形LY2N AC110/120	1,090
形LY2N-TU AC220/240	形LY2N AC220/240	1,090
形LY2N-TU AC24	形LY2N AC24	1,090
形LY2S AC110/120	形LY2 AC110/120 + 形PT08	895+151
形LY2S AC50	推奨代替商品はありません	—
形LY2S DC12	形LY2 DC12 + 形PT08	895+151
形LY2S DC24	形LY2 DC24 + 形PT08	895+151
形LY2S DC48	形LY2 DC48 + 形PT08	895+151
形LY2Z DC0.5A	推奨代替商品はありません	—
形LY2Z-0 AC110/120		
形LY2Z-0 DC6		
形LY2Z-0 DC12		
形LY2Z-CR AC200/220	形LY2ZN-CR AC200/220	2,100
形LY2Z-CR AC220/240	形LY2N-CR AC220/240	1,880
形LY2Z-TU AC24	推奨代替商品はありません	—
形LY2Z-TU DC12	形LY2Z DC12	1,130
形LY2Z-TU DC24	形LY2Z DC24	1,130
形LY2ZF AC110/120	推奨代替商品はありません	—
形LY2ZF-20-LD AC100/110	形LY2ZF AC100/110	1,190
形LY2ZI AC100/110	形LY2Z AC100/110	1,130
形LY2ZI AC200/220	形LY2Z AC200/220	1,130
形LY2ZI DC12	形LY2Z DC12	1,130
形LY2ZI DC100/110	形LY2Z DC100/110	1,130
形LY2ZIN AC100/110	形LY2ZN AC100/110	1,310
形LY2ZIN AC100/120	形LY2ZN AC100/110	1,310
形LY2ZIN AC200/220	形LY2ZN AC200/220	1,310
形LY2ZIN DC100/110	形LY2Z DC100/110	1,130
形LY2ZIN DC12	形LY2ZN DC12	1,310
形LY2ZIN DC24	形LY2ZN DC24	1,310
形LY2ZIN DC48	形LY2Z DC48	1,130
形LY2ZN AC24	推奨代替商品はありません	—
形LY2ZN DC48	形LY2Z DC48	1,130
形LY2ZN-0 DC24	形LY2Z-0 DC24	1,190
形LY2ZN-D2 DC48	形LY2Z-D DC48	1,300
形LY2ZN-D2 DC6	推奨代替商品はありません	—
形LY2ZN-TU DC24	形LY2ZN DC24	1,310
形LY3 AC120	推奨代替商品はありません	—
形LY3 AC240		

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形LY3-0 AC240	推奨代替商品はありません	—
形LY3-0-C DC20		
形LY3-0-FD DC24		
形LY3-AP6 AC200/220	形LY3 AC200/220	1,300
形LY3-FD DC12	推奨代替商品はありません	—
形LY3-FD DC24		
形LY3F AC120		
形LY3F AC208/230		
形LY3F AC220/240		
形LY3F AC230		
形LY3F DC48		
形LY3F-D DC24		
形LY3I2 AC24	形LY3 AC24	1,300
形LY3I2 AC100/110	形LY3 AC100/110	1,300
形LY3I2 AC200/220	形LY3 AC200/220	1,300
形LY3I2 DC12	形LY3 DC12	1,300
形LY3I2 DC24	形LY3 DC24	1,300
形LY3I2N DC100/110	形LY3N DC100/110	1,520
形LY3I2N DC125	推奨代替商品はありません	—
形LY3I2N-D2 DC24	形LY3-D DC24	1,460
形LY3N AC6	推奨代替商品はありません	—
形LY3N DC6		
形LY3N-D2 DC125		
形LY3N-TU AC200/220	形LY3N AC200/220	1,520
形LY3N-TU DC24	形LY3N DC24	1,750
形LY3S DC100/110	形LY3 DC100/110 + 形PT11	1,300+184
形LY3S DC12	形LY3 DC12 + 形PT11	1,300+184
形LY4 AC115	推奨代替商品はありません	—
形LY4 AC240		
形LY4 AC48		
形LY4 AC50		
形LY4-0-FD DC12		
形LY4-0-FD DC24		
形LY4-C DC24	形LY4 DC24	1,520
形LY4-D DC60	推奨代替商品はありません	—
形LY4-TU AC24	形LY4 AC24	1,510
形LY4-TU AC100/110	形LY4 AC100/110	1,510
形LY4-TU AC200/220	形LY4 AC200/220	1,510
形LY4-TU DC24	形LY4 DC24	1,510
形LY4-Y90 AC100/110	形LY4 AC100/110	1,510
形LY4-Y90 AC200/220	形LY4 AC200/220	1,510
形LY4-TU DC100/110	形LY4 DC100/110	1,510
形LY4F DC48	推奨代替商品はありません	—
形LY4F DC6		
形LY4F-5 AC24		
形LY4F-TU AC12(GU5)	形LY4F AC12	1,580
形LY4F-TU DC12(GU5)	形LY4F DC12	1,580
形LY4I2 AC100/110	形LY4 AC100/110	1,510
形LY4I2 AC120	推奨代替商品はありません	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形LY4I2N AC100/110	形LY4N AC100/110	1,690
形LY4I2N AC200/220	形LY4N AC200/220	1,690
形LY4I2N AC240	推奨代替商品はありません	—
形LY4I2N AC24	形LY4N AC24	1,690
形LY4I2N DC100/110	形LY4N DC100/110	1,910
形LY4I2N DC125	推奨代替商品はありません	—
形LY4I2N DC24	形LY4N DC24	1,910
形LY4I2N DC48	形LY4N DC48	1,910
形LY4N AC230	推奨代替商品はありません	—
形LY4N AC240		
形LY4N AC48		
形LY4N-D2 DC125		
形LY4N-D2 DC6		
形LY4N-D2-TU DC24	形LY4N-D2 DC24	お問い合わせください
形LY4N-D2-TU DC48	形LY4 N-D2 DC48	2,050
形LY4N-FD DC24	推奨代替商品はありません	—
形LY4N-TU AC100/110	形LY4N AC100/110	お問い合わせください
形LY4N-TU AC120	推奨代替商品はありません	—
形LY4N-TU AC200/220	形LY4N AC200/220	お問い合わせください
形LY4N-TU AC230	推奨代替商品はありません	—
形LY4N-TU AC240		
形LY4N-TU DC24	形LY4N DC24	1,910
形LY4N-TU DC100/110	形LY4N DC100//110	1,910
形LY4S AC100/110	形LY4 AC100/110+ 形PT14	1510+215
形LYQ2 AC24	推奨代替商品はありません	—
形LYQ2 AC100/110		
形LYQ2 AC110/120		
形LYQ2 AC220/240		
形LYQ2-AP DC24	形LYQ2 DC24	お問い合わせください
形LYQ2N AC110/120	推奨代替商品はありません	—
形LYQ2N AC200/220	形LYQ2 AC200/220	お問い合わせください
形LYQ2N DC100/110	推奨代替商品はありません	—