

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
はんだづけ	はんだづけ

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 4 . 8 mm 取り付け穴サイズ M 2 . 3 mm	取り付けピッチ 4 . 8 mm 取り付け穴サイズ M 2 . 3 mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
7 A 125 V A C / 250 V A C	7 A 125 V A C / 250 V A C

動作特性

生産終了予定商品	推奨代替商品
動作に必要な力 OF 最大 1 . 37 N もどりの力 RF 最小 0 . 27 N 動作までの動き PT 最大 0 . 6 mm 動作後の動き OT 最小 0 . 1 mm 応差の動き MD 最大 0 . 15 mm 動作位置 OP 8.1±0.3mm ピン押ボタン形での値	動作に必要な力 OF 最大 1 . 37 N もどりの力 RF 最小 0 . 27 N 動作までの動き PT 最大 0 . 6 mm 動作後の動き OT 最小 0 . 1 mm 応差の動き MD 最大 0 . 15 mm 動作位置 OP 8.1±0.3mm ピン押ボタン形での値

操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。