この商品は
生産終了しました

OMRON

生産終了予定商品

フレキシブルモニタ

形M3S

推奨代替商品

推奨代替商品なし

2007年3月末生産終了予定

本体の色

生産終了予定商品 形M3S	推奨代替商品
黒（形M3S-Z1 使用時）	推奨代替商品なし

外形寸法

生産終了予定商品 形M3S	推奨代替商品
	推奨代替商品なし

取付寸法

生産終了予定商品 形M3S	推奨代替商品
	推奨代替商品なし

定格性能

生産終了予定商品 形M3S	推奨代替商品
■表示部仕様 液晶の種類：イエローモードSTN、モノクロ ドット数(表示文字数)：横160×縦64ドット(全角文字10文字×4行) 有効表示エリア：横100×縦40mm LEDバックライト：LED(緑・赤切替)、点滅機能有り ■表示仕様 登録画面数：最大127画面 表示文字：半角(8×16ドット)、全角(16×16ドット) マーク(外字16×16ドット) 拡大機能：縦倍角・横倍角・4倍角・9倍角・16倍角 表示属性：通常・反転・点滅・反転点滅 その他の表示：数値表示・四角ランプ・フォントランプ・棒グラフ 画面登録の方法：形M3S画面作成ソフトで作成した画面データを パソコンから形M3S-212Dに転送 画面の保存方法：フラッシュメモリ ■通信仕様 通信規格：EIA RS-232C 通信方式：ダイレクトアクセス方式(NTリンク) 接続台数：1対1 伝送距離：最大15m	推奨代替商品なし