

生産終了予定商品

ストロボコントローラ

形3Z4S-LT MLEK
-C100E1TS

推奨代替商品

ストロボコントローラ

形3Z4S-LT MLEK
-C100E1TS2

2009年11月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

シリアルNo：1058-00001～00500までを交換する場合、シャッタースピード1/499以下ではストロボ発光時間が異なりますので、シャッタースピードの調整が必要になります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形3Z4S-LT MLEK -C100E1TS2	◎	○	◎	○	◎	○	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS	形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2	オープン価格

外形寸法／取付寸法

生産終了予定商品 形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS	推奨代替商品 形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2

動作特性

生産終了予定商品 形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS	推奨代替商品 形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2
●ストロボ発光時間(自動調整範囲) 【シリアルNo：1058-00001～00500まで】 MAX2ms(シャッタースピード1/500まで追従) *発光パルス幅：基準周期10[μs]/制御256ステップ 【シリアルNo：1058-00501～以降】 MAX50ms(シャッタースピード1/20まで追従) *発光パルス幅：基準周期10(50・100・200)[μs]/ 制御255ステップ	MAX50ms(シャッタースピード1/20まで追従) *発光パルス幅：基準周期10(50・100・200)[μs]/ 制御255ステップ