

生産終了商品のお知らせ

産業用PC プラットフォーム

発行日
2020年10月1日

No. 2020083C

産業用ボックス型PC 形NYB17-□シリーズ、産業用パネル型PC 形NYP17-□シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

産業用ボックス型PC

形NYB17-□シリーズ

産業用パネル型PC

形NYP17-□シリーズ



推奨代替商品

産業用ボックス型PC

形NYB27-□シリーズ

産業用パネル型PC

形NYP27-□シリーズ

(2020年12月発売予定)

■最終受注年月

2021年1月末

■最終出荷年月

2021年4月末

■修理対応終了年月

2028年1月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

主な相違点は、新世代のCore i7およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019への移行です。
安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NYB27-□シリーズ	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
形NYP27-□シリーズ	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NYB17-21001	形NYB27-31001	オープン価格
形NYB17-21002	形NYB27-31002	オープン価格
形NYB17-21006	形NYB27-31006	オープン価格
形NYB17-21181	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-21182	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-21191	形NYB27-31491	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NYB17-21192	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-211C1	形NYB27-314C1	オープン価格
形NYB17-211C2	形NYB27-314C2	オープン価格
形NYB17-211K1	形NYB27-314K1	オープン価格
形NYB17-211K2	形NYB27-314K2	オープン価格
形NYB17-21281	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-21282	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-21291	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-21292	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-212C1	形NYB27-314C1	オープン価格
形NYB17-212C2	形NYB27-314C2	オープン価格
形NYB17-212K1	形NYB27-314K1	オープン価格
形NYB17-212K2	形NYB27-314K2	オープン価格
形NYB17-21391	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-21392	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-21396	形NYB27-31496	オープン価格
形NYB17-213C1	形NYB27-314C1	オープン価格
形NYB17-213C2	形NYB27-314C2	オープン価格
形NYB17-213C6	形NYB27-314C6	オープン価格
形NYB17-213D1	形NYB27-314D1	オープン価格
形NYB17-213D2	形NYB27-314D2	オープン価格
形NYB17-213D6	形NYB27-314D6	オープン価格
形NYB17-213K1	形NYB27-314K1	オープン価格
形NYB17-213K2	形NYB27-314K2	オープン価格
形NYB17-213K6	形NYB27-314K6	オープン価格
形NYB17-31001	形NYB27-31001	オープン価格
形NYB17-31002	形NYB27-31002	オープン価格
形NYB17-31006	形NYB27-31006	オープン価格
形NYB17-31281	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-31282	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-31291	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-31292	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-312C1	形NYB27-314C1	オープン価格
形NYB17-312C2	形NYB27-314C2	オープン価格
形NYB17-312K1	形NYB27-314K1	オープン価格
形NYB17-312K2	形NYB27-314K2	オープン価格
形NYB17-31391	形NYB27-31491	オープン価格
形NYB17-31392	形NYB27-31492	オープン価格
形NYB17-31396	形NYB27-31496	オープン価格
形NYB17-313C1	形NYB27-314C1	オープン価格
形NYB17-313C2	形NYB27-314C2	オープン価格
形NYB17-313C6	形NYB27-314C6	オープン価格
形NYB17-313D1	形NYB27-314D1	オープン価格
形NYB17-313D2	形NYB27-314D2	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NYB17-313D6	形NYB27-314D6	オープン価格
形NYB17-313K1	形NYB27-314K1	オープン価格
形NYB17-313K2	形NYB27-314K2	オープン価格
形NYB17-313K6	形NYB27-314K6	オープン価格
形NYB17-412E1	形NYB27-412E1	オープン価格
形NYB17-41391	形NYB27-41491	オープン価格
形NYB17-41392	形NYB27-41492	オープン価格
形NYB17-41396	形NYB27-41496	オープン価格
形NYB17-413C1	形NYB27-414C1	オープン価格
形NYB17-413C2	形NYB27-414C2	オープン価格
形NYB17-413C6	形NYB27-414C6	オープン価格
形NYB17-413D1	形NYB27-414D1	オープン価格
形NYB17-413D2	形NYB27-414D2	オープン価格
形NYB17-413D6	形NYB27-414D6	オープン価格
形NYB17-413K1	形NYB27-414K1	オープン価格
形NYB17-413K2	形NYB27-414K2	オープン価格
形NYB17-413K6	形NYB27-414K6	オープン価格
形NYP17-21001-12WC1000	形NYP27-31001-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21001-15WC1000	形NYP27-31001-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21002-12WC1000	形NYP27-31002-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21002-15WC1000	形NYP27-31002-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21006-12WC1000	形NYP27-31006-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21006-15WC1000	形NYP27-31006-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21181-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21181-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21182-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21182-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21191-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21191-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21192-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21192-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-211C1-12WC1000	形NYP27-314C1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-211C1-15WC1000	形NYP27-314C1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-211C2-12WC1000	形NYP27-314C2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-211C2-15WC1000	形NYP27-314C2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-211K1-12WC1000	形NYP27-314K1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-211K1-15WC1000	形NYP27-314K1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-211K2-12WC1000	形NYP27-314K2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-211K2-15WC1000	形NYP27-314K2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21281-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21281-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21282-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21282-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21291-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NYP17-21291-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21292-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21292-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-212C1-12WC1000	形NYP27-314C1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-212C1-15WC1000	形NYP27-314C1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-212C2-12WC1000	形NYP27-314C2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-212C2-15WC1000	形NYP27-314C2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-212K1-12WC1000	形NYP27-314K1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-212K1-15WC1000	形NYP27-314K1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-212K2-12WC1000	形NYP27-314K2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-212K2-15WC1000	形NYP27-314K2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21391-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21391-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21392-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21392-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-21396-12WC1000	形NYP27-31496-12WC1000	オープン価格
形NYP17-21396-15WC1000	形NYP27-31496-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213C1-12WC1000	形NYP27-314C1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213C1-15WC1000	形NYP27-314C1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213C2-12WC1000	形NYP27-314C2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213C2-15WC1000	形NYP27-314C2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213C6-12WC1000	形NYP27-314C6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213C6-15WC1000	形NYP27-314C6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213D1-12WC1000	形NYP27-314D1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213D1-15WC1000	形NYP27-314D1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213D2-12WC1000	形NYP27-314D2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213D2-15WC1000	形NYP27-314D2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213D6-12WC1000	形NYP27-314D6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213D6-15WC1000	形NYP27-314D6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213K1-12WC1000	形NYP27-314K1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213K1-15WC1000	形NYP27-314K1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213K2-12WC1000	形NYP27-314K2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213K2-15WC1000	形NYP27-314K2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-213K6-12WC1000	形NYP27-314K6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-213K6-15WC1000	形NYP27-314K6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31001-12WC1000	形NYP27-31001-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31001-15WC1000	形NYP27-31001-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31002-12WC1000	形NYP27-31002-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31002-15WC1000	形NYP27-31002-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31006-12WC1000	形NYP27-31006-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31006-15WC1000	形NYP27-31006-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31281-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31281-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31282-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NYP17-31282-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31291-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31291-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31292-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31292-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-312C1-12WC1000	形NYP27-314C1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-312C1-15WC1000	形NYP27-314C1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-312C2-12WC1000	形NYP27-314C2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-312C2-15WC1000	形NYP27-314C2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-312K1-12WC1000	形NYP27-314K1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-312K1-15WC1000	形NYP27-314K1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-312K2-12WC1000	形NYP27-314K2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-312K2-15WC1000	形NYP27-314K2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31391-12WC1000	形NYP27-31491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31391-15WC1000	形NYP27-31491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31392-12WC1000	形NYP27-31492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31392-15WC1000	形NYP27-31492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-31396-12WC1000	形NYP27-31496-12WC1000	オープン価格
形NYP17-31396-15WC1000	形NYP27-31496-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313C1-12WC1000	形NYP27-314C1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313C1-15WC1000	形NYP27-314C1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313C2-12WC1000	形NYP27-314C2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313C2-15WC1000	形NYP27-314C2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313C6-12WC1000	形NYP27-314C6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313C6-15WC1000	形NYP27-314C6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313D1-12WC1000	形NYP27-314D1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313D1-15WC1000	形NYP27-314D1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313D2-12WC1000	形NYP27-314D2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313D2-15WC1000	形NYP27-314D2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313D6-12WC1000	形NYP27-314D6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313D6-15WC1000	形NYP27-314D6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313K1-12WC1000	形NYP27-314K1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313K1-15WC1000	形NYP27-314K1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313K2-12WC1000	形NYP27-314K2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313K2-15WC1000	形NYP27-314K2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-313K6-12WC1000	形NYP27-314K6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-313K6-15WC1000	形NYP27-314K6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-41391-12WC1000	形NYP27-41491-12WC1000	オープン価格
形NYP17-41391-15WC1000	形NYP27-41491-15WC1000	オープン価格
形NYP17-41392-12WC1000	形NYP27-41492-12WC1000	オープン価格
形NYP17-41392-15WC1000	形NYP27-41492-15WC1000	オープン価格
形NYP17-41396-12WC1000	形NYP27-41496-12WC1000	オープン価格
形NYP17-41396-15WC1000	形NYP27-41496-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413C1-12WC1000	形NYP27-414C1-12WC1000	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NYP17-413C1-15WC1000	形NYP27-414C1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413C2-12WC1000	形NYP27-414C2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413C2-15WC1000	形NYP27-414C2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413C6-12WC1000	形NYP27-414C6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413C6-15WC1000	形NYP27-414C6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413D1-12WC1000	形NYP27-414D1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413D1-15WC1000	形NYP27-414D1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413D2-12WC1000	形NYP27-414D2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413D2-15WC1000	形NYP27-414D2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413D6-12WC1000	形NYP27-414D6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413D6-15WC1000	形NYP27-414D6-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413K1-12WC1000	形NYP27-414K1-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413K1-15WC1000	形NYP27-414K1-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413K2-12WC1000	形NYP27-414K2-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413K2-15WC1000	形NYP27-414K2-15WC1000	オープン価格
形NYP17-413K6-12WC1000	形NYP27-414K6-12WC1000	オープン価格
形NYP17-413K6-15WC1000	形NYP27-414K6-15WC1000	オープン価格

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形NYB17-□、形NYP17-□	推奨代替商品 形NYB27-□、形NYP27-□
CPU	Intel Core i7 4th generation CPU Core i7-4700EQ	Intel Core i7 7th generation CPU Core i7-7820EQ
Core / Threads	4/8	4/8
Processor Base Frequency	2.40GHz	3.00GHz
Max Turbo Frequency	3.40GHz	3.70GHz
Cache	6MB	8MB
Memory Types	DDR3L 1333/1600	DDR4-2400
Max Memory Bandwidth	25.6GB/s	34.1GB/s
Processor Graphics	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 630
オペレーティングシステム	Window Embedded Standard 7 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。