

生産終了商品のお知らせ

産業用PC プラットフォーム

発行日
2020 年 11 月 2 日
No. 2020084C

NYシリーズ IPCマシンコントローラ 形NY5□□-1シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

IPCマシンコントローラ



形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□



推奨代替商品

IPCマシンコントローラ

形NY5□□-1□00-□□□44□□□□

(2021年3月発売予定)

■最終受注年月

2021年9月末

■最終出荷年月

2021年12月末

■修理対応終了年月

2028年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポートが終了になったことにより、Windows 10へ移行。
そして、第4世代のCore i7 CPUモジュールが生産終了になることから、第7世代のCore i5 CPUへの移行です。
安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧め致します。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NY5□□-1□00-□□□44□□□□	◎	○	◎	◎	○	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NY512-1300-1XX11381X	形NY512-1300-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1300-1XX11382X	形NY512-1300-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1300-1XX11391X	形NY512-1300-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1300-1XX11392X	形NY512-1300-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1300-1XX113C1X	形NY512-1300-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1300-1XX113C2X	形NY512-1300-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1300-1XX113K1X	形NY512-1300-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1300-1XX113K2X	形NY512-1300-1XX443K2X	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NY512-1300-1XX21381X	形NY512-1300-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1300-1XX21382X	形NY512-1300-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1300-1XX21386X	形NY512-1300-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1300-1XX21391X	形NY512-1300-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1300-1XX21392X	形NY512-1300-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1300-1XX21396X	形NY512-1300-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1300-1XX213C1X	形NY512-1300-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1300-1XX213C2X	形NY512-1300-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1300-1XX213C6X	形NY512-1300-1XX443K6X	オープン価格
形NY512-1300-1XX213K1X	形NY512-1300-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1300-1XX213K2X	形NY512-1300-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1300-1XX213K6X	形NY512-1300-1XX443K6X	オープン価格
形NY512-1400-1XX11381X	形NY512-1400-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1400-1XX11382X	形NY512-1400-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1400-1XX11391X	形NY512-1400-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1400-1XX11392X	形NY512-1400-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1400-1XX113C1X	形NY512-1400-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1400-1XX113C2X	形NY512-1400-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1400-1XX113K1X	形NY512-1400-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1400-1XX113K2X	形NY512-1400-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1400-1XX21381X	形NY512-1400-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1400-1XX21382X	形NY512-1400-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1400-1XX21386X	形NY512-1400-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1400-1XX21391X	形NY512-1400-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1400-1XX21392X	形NY512-1400-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1400-1XX21396X	形NY512-1400-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1400-1XX213C1X	形NY512-1400-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1400-1XX213C2X	形NY512-1400-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1400-1XX213C6X	形NY512-1400-1XX443K6X	オープン価格
形NY512-1400-1XX213K1X	形NY512-1400-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1400-1XX213K2X	形NY512-1400-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1400-1XX213K6X	形NY512-1400-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1500-1XX11381X	形NY512-1500-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1500-1XX11382X	形NY512-1500-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1500-1XX11391X	形NY512-1500-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1500-1XX11392X	形NY512-1500-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1500-1XX113C1X	形NY512-1300-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1500-1XX113C2X	形NY512-1300-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1500-1XX113K1X	形NY512-1500-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1500-1XX113K2X	形NY512-1500-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1500-1XX21381X	形NY512-1500-1XX44391X	オープン価格
形NY512-1500-1XX21382X	形NY512-1500-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1500-1XX21386X	形NY512-1500-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1500-1XX21391X	形NY512-1500-1XX44391X	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NY512-1500-1XX21392X	形NY512-1500-1XX44392X	オープン価格
形NY512-1500-1XX21396X	形NY512-1500-1XX44396X	オープン価格
形NY512-1500-1XX213C1X	形NY512-1500-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1500-1XX213C2X	形NY512-1500-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1500-1XX213C6X	形NY512-1500-1XX443K6X	オープン価格
形NY512-1500-1XX213K1X	形NY512-1500-1XX443K1X	オープン価格
形NY512-1500-1XX213K2X	形NY512-1500-1XX443K2X	オープン価格
形NY512-1500-1XX213K6X	形NY512-1500-1XX443K6X	オープン価格
形NY532-1300-111113810	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111113820	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111113910	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111113920	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111113C10	形NY532-1300-011443700	オープン価格
形NY532-1300-111113C20	形NY532-1300-011443700	オープン価格
形NY532-1300-111113K10	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111113K20	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213810	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213820	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213860	形NY532-1300-011443660	オープン価格
形NY532-1300-111213910	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213920	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213960	形NY532-1300-011443660	オープン価格
形NY532-1300-111213C10	形NY532-1300-011443700	オープン価格
形NY532-1300-111213C20	形NY532-1300-011443700	オープン価格
形NY532-1300-111213C60	形NY532-1300-011443760	オープン価格
形NY532-1300-111213K10	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213K20	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-111213K60	形NY532-1300-011443660	オープン価格
形NY532-1300-112113810	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112113820	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112113910	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112113920	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112113C10	形NY532-1300-012445700	オープン価格
形NY532-1300-112113C20	形NY532-1300-012445700	オープン価格
形NY532-1300-112113K10	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112113K20	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112213810	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112213820	形NY532-1300-012443600	オープン価格
形NY532-1300-112213860	形NY532-1300-012443660	オープン価格
形NY532-1300-112213910	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-112213920	形NY532-1300-011443600	オープン価格
形NY532-1300-112213960	形NY532-1300-011443660	オープン価格
形NY532-1300-112213C10	形NY532-1300-012445700	オープン価格
形NY532-1300-112213C20	形NY532-1300-012445700	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NY532-1300-112213C60	形NY532-1300-012445760	オープン価格
形NY532-1300-112213K10	形NY532-1300-012445700	オープン価格
形NY532-1300-112213K20	形NY532-1300-012445700	オープン価格
形NY532-1300-112213K60	形NY532-1300-012445760	オープン価格
形NY532-1400-111113810	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111113820	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111113910	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111113920	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111113C10	形NY532-1400-011443700	オープン価格
形NY532-1400-111113C20	形NY532-1400-011443700	オープン価格
形NY532-1400-111113K10	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111113K20	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213810	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213820	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213860	形NY532-1400-011443660	オープン価格
形NY532-1400-111213910	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213920	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213960	形NY532-1400-011443660	オープン価格
形NY532-1400-111213C10	形NY532-1400-011443700	オープン価格
形NY532-1400-111213C20	形NY532-1400-011443700	オープン価格
形NY532-1400-111213C60	形NY532-1400-011443760	オープン価格
形NY532-1400-111213K10	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213K20	形NY532-1400-011443600	オープン価格
形NY532-1400-111213K60	形NY532-1400-011443660	オープン価格
形NY532-1400-112113810	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112113820	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112113910	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112113920	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112113C10	形NY532-1400-012443700	オープン価格
形NY532-1400-112113C20	形NY532-1400-012443700	オープン価格
形NY532-1400-112113K10	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112113K20	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112213810	形NY532-1400-012443660	オープン価格
形NY532-1400-112213820	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112213860	形NY532-1400-012443660	オープン価格
形NY532-1400-112213910	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112213920	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112213960	形NY532-1400-012443660	オープン価格
形NY532-1400-112213C10	形NY532-1400-012443700	オープン価格
形NY532-1400-112213C20	形NY532-1400-012443700	オープン価格
形NY532-1400-112213C60	形NY532-1400-012443760	オープン価格
形NY532-1400-112213K10	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112213K20	形NY532-1400-012443600	オープン価格
形NY532-1400-112213K60	形NY532-1400-012443660	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NY532-1500-111113810	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111113820	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111113910	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111113920	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111113C10	形NY532-1500-011443700	オープン価格
形NY532-1500-111113C20	形NY532-1500-011443700	オープン価格
形NY532-1500-111113K10	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111113K20	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213810	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213820	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213860	形NY532-1500-011443660	オープン価格
形NY532-1500-111213910	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213920	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213960	形NY532-1500-011443660	オープン価格
形NY532-1500-111213C10	形NY532-1500-011443700	オープン価格
形NY532-1500-111213C20	形NY532-1500-011443700	オープン価格
形NY532-1500-111213C60	形NY532-1500-011443760	オープン価格
形NY532-1500-111213K10	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213K20	形NY532-1500-011443600	オープン価格
形NY532-1500-111213K60	形NY532-1500-011443660	オープン価格
形NY532-1500-112113810	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112113820	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112113910	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112113920	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112113C10	形NY532-1500-012443700	オープン価格
形NY532-1500-112113C20	形NY532-1500-012443700	オープン価格
形NY532-1500-112113K10	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112113K20	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213810	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213820	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213860	形NY532-1500-012443660	オープン価格
形NY532-1500-112213910	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213920	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213960	形NY532-1500-012443660	オープン価格
形NY532-1500-112213C10	形NY532-1500-012443700	オープン価格
形NY532-1500-112213C20	形NY532-1500-012443700	オープン価格
形NY532-1500-112213C60	形NY532-1500-012443760	オープン価格
形NY532-1500-112213K10	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213K20	形NY532-1500-012443600	オープン価格
形NY532-1500-112213K60	形NY532-1500-012443660	オープン価格

■外形寸法

生産終了商品 形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□	推奨代替商品 形NY5□□-1□00-□□□44□□□□
外形寸法と質量 Box型 幅: 282mm, 高さ: 89mm, 奥行: 200mm 重さ: 3,800g  Panel型 12inch: 幅: 332mm, 高さ: 234mm, 奥行: 121mm 重さ: 6,100g 15inch: 幅: 401mm, 高さ: 277mm, 奥行: 121mm 重さ: 7,200g 	外形寸法と質量 Box型 幅: 282mm, 高さ: 89mm, 奥行: 200mm 重さ: 3,800g  Panel型 12inch: 幅: 332mm, 高さ: 234mm, 奥行: 87mm 重さ: 5,100g 15inch: 幅: 401mm, 高さ: 277mm, 奥行: 87mm 重さ: 6,000g 

■定格／性能

項目	生産終了商品 形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□	推奨代替商品 形NY5□□-1□00-□□□44□□□□
CPU	Intel Core i7 4th generation CPU Core i7-4700EQ	Intel Core i5 7th generation CPU Core i5-7440EQ,
Core	4	4
Processor Base Frequency	2.40GHz	2.90GHz
Cache	6MB	6MB
Processor Graphics	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 630
オペレーティングシステム	Window Embedded Standard 7 32/64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。