

生産終了商品のお知らせ

マイクロスイッチ

発行日

2022年3月1日

No. 2022020C(ON)

小形基本スイッチ 形D2MVシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

小形基本スイッチ

形D2MVシリーズ



推奨代替商品

小形基本スイッチ

形VXシリーズ



■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

なし

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形VXシリーズ	◎	○	◎	◎	○	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D2MV-01-1C1	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01-1C2	形VX-01-1A2	オープン価格
形D2MV-01-1C3	形VX-01-1A3	オープン価格
形D2MV-01-1C3 ASSY	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01-2C3	形VX-01-2A3	オープン価格
形D2MV-01L022-1C3	形VX-015-1A3	オープン価格
形D2MV-01L111-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L111-1C3	形VX-013-1A3	オープン価格
形D2MV-01L11-1C1	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L11-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L11-1C3	形VX-011-1A3	オープン価格
形D2MV-01L13-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L13-1C3	形VX-014-1A3	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D2MV-01L-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L-1C3	形VX-012-1A3	オープン価格
形D2MV-01L2-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L2-1C3	形VX-016-1A3	オープン価格
形D2MV-01L22-1C1	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L22-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-01L22-1C3	形VX-015-1A3	オープン価格
形D2MV-1-1C1	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1-1C2	形VX-5-1A2	オープン価格
形D2MV-1-1C3	形VX-5-1A3	オープン価格
形D2MV-1-1C4	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L111-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L111-1C3	形VX-53-1A3	オープン価格
形D2MV-1L111-1C4	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L11-1C1	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L11-1C3	形VX-51-1A3	オープン価格
形D2MV-1L13-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L13-1C3	形VX-54-1A3	オープン価格
形D2MV-1L-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L-1C3	形VX-51-1A3	オープン価格
形D2MV-1L2-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L2-1C3	形VX-56-1A3	オープン価格
形D2MV-1L2-1C4	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L22-1C1	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L22-1C2	推奨代替商品はありません。	—
形D2MV-1L22-1C3	形VX-55-1A3	オープン価格
形D2MV-1L22-1C4	推奨代替商品はありません。	—

■外形寸法

生産終了商品 形D2MVシリーズ	推奨代替商品 形VXシリーズ
<p>Technical drawing of the D2MV series terminal block. Dimensions include: PT (Pitch), OP (Offset), 2.8, 10.3±0.1, 3±0.07, φ3.2±0.15, 20.2±0.25, φ3±0.07穴, 2.8, 11.6, 15.9, 19.3±0.8, 22.2±0.1, 4, 31.8, 2.8, (7.5), t=0.5, 3-はんだづけ/端子, 39.3±0.8.</p>	<p>Technical drawing of the VX series terminal block. Dimensions include: PT (Pitch), OP (Offset), 2.8, 10.3±0.1, 3.1±0.13, 20.2±0.25, φ3.1±0.13穴, 2.8, 15.9, 18.8, φ3.4±0.15, 22.2±0.1, 2.8, 27.8, 3-はんだづけ端子, 37.8±0.8, (10).</p>

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形D2MVシリーズ	推奨代替商品 形VXシリーズ
定格	形D2MV-01シリーズ AC125V/DC30V 0.1A 抵抗負荷 形D2MV-1シリーズ AC125V/DC30V 1A 抵抗負荷	形VX-01シリーズ AC125V/DC30V 0.1A 抵抗負荷 形VX-5シリーズ AC125/250V 5A 抵抗負荷

■ 動作特性

項目	生産終了商品 形D2MVシリーズ	推奨代替商品 形VXシリーズ
動作に必要な力(OF) ※ピン押ボタン形の値	3タイプ 最大 0.1Nタイプ(ピン押ボタン形のみ) 最大 0.25Nタイプ(ピン押ボタン形のみ) 最大 0.49Nタイプ	2タイプ 最大 0.25Nタイプ(ピン押ボタン形のみ) 最大 0.49Nタイプ

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。