

生産終了商品のお知らせ

《お断りとお願い》

2022年4月発行のプロダクトニュースNo.2022063Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、修理対応終了年月が「2029年9月末」から「2027年9月末」への変更です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

多軸モーションコントローラ



3-4045-□□□-□□□-B□□00



推奨代替商品

多軸モーションコントローラ

3-4112A□U-□□0-B00000 または
3-4241BEU-□□□-B00000

■最終受注年月
2022年3月末

■最終出荷年月
2022年9月末

■修理対応終了年月
2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要になります。一部機能は推奨代替商品では置換できません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
3-4112A□U-□□0-B00000	◎	◎	○	◎	◎	◎	○
3-4241BEU-□□□-B00000	◎	◎	○	◎	◎	◎	○

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
3-4045-JA0-000-B0000	3-4112AAU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-JD0-000-B0000	3-4112AAU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-JD0-310-B1000	3-4112AAU-210-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-210-B00000	オープン価格
3-4045-JD0-320-B1000	3-4112AAU-220-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-250-B00000	オープン価格
3-4045-JE0-000-B0000	3-4112AEU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-JE0-310-B1000	3-4112AEU-210-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-210-B00000	オープン価格
3-4045-JF0-000-B0000	3-4112AEU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-MD0-000-B0000	3-4112AAU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-MD0-310-B1000	3-4112AAU-210-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-210-B00000	オープン価格
3-4045-MD0-320-B1000	3-4112AAU-220-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-250-B00000	オープン価格
3-4045-ME0-000-B0000	3-4112AEU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-ME0-320-B1000	3-4112AEU-220-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-250-B00000	オープン価格
3-4045-ME0-330-B1000	3-4112AEU-230-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-250-B00000	オープン価格
3-4045-ME0-390-B1000	3-4112AEU-290-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-290-B00000	オープン価格
3-4045-MF0-000-B0000	3-4112AEU-200-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-200-B00000	オープン価格
3-4045-MF0-310-B1000	3-4112AEU-210-B00000	オープン価格
	3-4241BEU-210-B00000	オープン価格

■本体の色

生産終了商品 3-4045-□□□-□□□-B□□□0	推奨代替商品 3-4112A□□U-□□0-B00000、 3-4241BEU-□□□-B00000
表面  裏面 	表面  裏面 
	3-4241BEU-□□□-B00000 表面  裏面 

■端子配置

生産終了商品 3-4045-□□□-□□□-B□□□00	推奨代替商品 3-4112A□U-□□□0-B00000、 3-4241BEU-□□□-B00000
	両モデルともRS-232Cポートを削除。 3-4112A□U-□□□0-B00000 3-4241BEU-□□□-B00000

■ 定格／性能

< 使用環境 >

項目	生産終了商品 3-4045-□□□-□□□-B□□00	推奨代替商品 3-4112A□U-□□0-B00000、 3-4241BEU-□□□-B00000
動作温度	0°C to 45°C	0°C to 55°C
保存温度	-25°C to 70°C	-25°C to 70°C
湿度	10% to 95 % non-condensing	10% to 95 % non-condensing

< 適合規格 >

項目	生産終了商品 3-4045-□□□-□□□-B□□00	推奨代替商品 3-4112A□U-□□0-B00000、 3-4241BEU-□□□-B00000
CE	EN61326-1	EN61326-1
EMC	EN55011 Class A Group 1 EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6	EN55011 Class A Group 1 EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6
UL	-	UL 61010-1 and UL61010-2-201 File E314517
cUL	-	CAN/CSA C22.2 No. 61010.1 and CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 File E314517
難燃性	UL 94V-0	UL 94V-0
UKCA	EMI: KN 11 EMS: KN 61000-6-2	EMI: KN 11 EMS: KN 61000-6

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。