

## 生産終了商品のお知らせ

## 《お断りとお願い》

2024年5月発行のプロダクトニュースNo.2024055Cにおいて、変更がありました。  
前回との変更点は、「推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点」の3項および4項の誤記の修正です。  
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

## 生産終了商品

モバイルロボット  
(EM2100 Appliance)

20271-900

20271-901

20271-903



## 推奨代替商品

モバイルロボット  
(Virtual Fleet Manager)

30271-1□□シリーズ

推奨代替商品なし

## ■最終受注年月

2024年5月末

## ■最終出荷年月

2024年6月末

## ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 推奨代替商品「Virtual Fleet Manager」は、お客様のハードウェア（サーバー、PCなど）にインストール可能なソフトウェア商品として提供されます。
- ハードウェア（サーバー、PCなど）をお持ちでないお客様は、弊社の産業用PC プラットフォーム NYシリーズ（推奨スペック形式：NYB35-414P1、NYB35-41001（OSなし、ストレージなし））をご購入いただくことで代替可能です。NYシリーズは弊社Webサイトより、産業用PC形式検索ツール（[https://www.omron-cxone.com/ipc\\_select2/jp/index.html?site=true](https://www.omron-cxone.com/ipc_select2/jp/index.html?site=true)）でスペックやカテゴリで絞り込み検索が可能です。また、NYシリーズをご利用いただく場合、アプリケーションソフトウェアの最小容量を確保するためにアクセサリ品のストレージデバイス（NY000-AS07、容量 1TB）をご購入いただくことをお勧めします。詳細については、弊社担当営業までお問い合わせください。
- 「Virtual Fleet Manager」は従来のFLOW Coreライセンス（AMR用：20271-800、20271-806、EM2100用：20271-802、20271-807）とは無関係の商品となります。そのため新たなVirtual Fleet Manager用のライセンス商品をご購入ください。
- また、従来のFLOW iQライセンス（20271-701、20271-705）も無関係の商品となり、新たにVirtual Fleet Manager用のFLOW iQライセンス（30271-701：VFM用FLOW iQ 1年ライセンス、30271-703：VFM用FLOW iQ 3年ライセンス）を準備しております。
- 「Virtual Fleet Manager」は一般的な仮想化ソフトウェア（ハイパーバイザー）上で動作するソフトウェアであり、仮想化ソフトウェアとの併用が必須となります。そのため弊社ではVMware社のVMware vSphere 7.0（ハイパーバイザー型：OSなしで動作）またはVMware Workstation 16 Pro（ホストOS型：OS上で動作）のご利用を推奨いたします。
- 生産終了商品の「20271-901」はバックアップ用として提供していましたが、「Virtual Fleet Manager」ではバックアップ用形式を準備していません。そのため「推奨代替商品なし」となります。代わりに仮想化ソフトウェア（VMware等）のバックアップ機能を必要に応じて設定ください。
- 生産終了商品の「20271-903」はFleet Simulatorライセンス（20271-804）とのバンドル用形式でしたが、「Virtual Fleet Manager」はFleet Simulator非対応のため、「推奨代替商品なし」となります。
- 生産終了済みの過去機種EM1100（11167-100、最終受注年月 2019年11月末）に関しては、技術的に移行が困難なため互換性がありません。新たに「Virtual Fleet Manager」をご購入いただくことを推奨いたします。

- 推奨スペックの参考として、EM2100(20271-900、20271-901)の仕様を以下に示します。これらの仕様はEM2100と同等の性能を提供しますが、推奨代替商品ご利用時の最小スペックではありません。最小スペックについては商品リリース時に付随するドキュメントに記載されています。
  - CPU: Intel® Xeon® E3-1225 v3×2
  - メモリ: 32GB DDR3
  - システム用ストレージ: 60GB SSD
  - データ用ストレージ: 4TB HDD
- ご参考:Virtual Fleet Manager ソフトウェアの最小要件

| Fleet Size / AMR Count | Small / ≤ 5      | Medium ≤ 15 | Large ≤ 30 | X-Large ≤ 100 |
|------------------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| Virtual CPU            | 2 Cores          |             | 4 Cores    |               |
| Virtual RAM            | 8 GB             | 16 GB       | 24 GB      | 32 GB         |
| Virtual Disk           | 512 GB           |             | 1 TB       |               |
| FLOW Version           | Minimum FLOW 4.0 |             |            |               |

### ■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式  | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30271-1□□ | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ◎    |

- ◎ : 互換
- : ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

### ■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品 ※1                                 | 推奨代替商品 ※2     | 標準価格(¥)  |
|---|---------------|----------|
| 20271-900<br>(プライマリFleet Manager)         | 30271-105     | ~5台まで    |
|   | 30271-110     | ~10台まで   |
|   | 30271-115     | ~15台まで   |
|   | 30271-120     | ~20台まで   |
|   | 30271-125     | ~25台まで   |
|   | 30271-130     | ~30台まで   |
|   | 30271-150     | 30台以上 ※3 |
| 20271-901<br>(セカンダリFleet Manager)         | 推奨代替商品はありません。 | —        |
| 20271-903<br>(Fleet Simulatorライセンスとのバンドル) | 推奨代替商品はありません。 | —        |

- ※1:生産終了商品は修理対象外となります。
- ※2:AMR 運用台数に応じて形式が変化します。
- ※3:運用可能な最大数はハードウェア性能に依存します。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。