

## 生産終了商品

マイクロスイッチ

Zシリーズ一部商品

X-10G(OLD)



## 推奨代替商品

マイクロスイッチ

Zシリーズ一部商品

X-10G



## ■最終受注年月

2027年6月末

## ■最終出荷年月

2027年9月末

## ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

Zシリーズの推奨代替商品はケーブルの長さが異なります。

## ■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
Zシリーズ一部商品	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
X-10G	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
Z-15G55-M19R 0.5M	Z-15G55-M19R 1M	オープン価格
Z-15GD55-M19D 2M	Z-15GD55-MD 3M	オープン価格
Z-15GD55-M19L 0.5M	Z-15GD55-M19L 1M	オープン価格
Z-15GD55-M19R 2M	Z-15GD55-M19R 3M	オープン価格
Z-15GD55-MD 0.5M	Z-15GD55-MD 1M	3,100
Z-15GD55-MD 2M	Z-15GD55-MD 3M	オープン価格
Z-15GD55-MD 5M	Z-15GD55-MD 3M	オープン価格
Z-15GD55-ML 0.5M	Z-15GD55-ML 1M	3,100
Z-15GD55-MR 0.5M	Z-15GD55-MR 1M	3,100
Z-15GD55-MR 2M	Z-15GD55-MR 3M	オープン価格
Z-15GK355-MD 0.5M	Z-15GK355-MD 1M	3,100
Z-15GK355-ML 0.5M	Z-15GK355-ML 1M	3,100
Z-15GK55-MD 0.5M	Z-15GK55-MD 1M	3,100
Z-15GK55-MR 0.5M	Z-15GK55-MR 1M	3,100
Z-15GK55-MR 2M	Z-15GK55-MR 3M	オープン価格
Z-15GL255-MD 2M	Z-15GL255-MD 3M	オープン価格
Z-15GM2255-M19L 2M	Z-15GM2255-M19L 3M	オープン価格
Z-15GM2255-M19R 2M	Z-15GM2255-M19R 3M	オープン価格
Z-15GQ2255-M19R 5M	Z-15GQ2255-M19R 3M	オープン価格
Z-15GQ2255-MD 0.5M	Z-15GQ2255-MD 1M	オープン価格
Z-15GQ2255-ML 2M	Z-15GQ2255-ML 1M	オープン価格
Z-15GQ2255-MR 0.5M	Z-15GQ2255-MR 1M	オープン価格
Z-15GQ2255-MR 2M	Z-15GQ2255-MR 1M	オープン価格
Z-15GQ2255-MR 5M	Z-15GQ2255-MR 1M	オープン価格
Z-15GQ55-M19R 2M	Z-15GQ55-M19R 1M	オープン価格
Z-15GS55-MR 0.5M	Z-15GS55-MR 1M	3,100
Z-15GS55-MR 2M	Z-15GS55-MR 1M	3,100
Z-15GW2255-M19D 2M	Z-15GW2255-M19D 3M	オープン価格
Z-15GW2255-M19L 0.5M	Z-15GW2255-M19L 1M	オープン価格
Z-15GW2255-M19L 2M	Z-15GW2255-M19L 3M	オープン価格
Z-15GW2255-M19L 5M	Z-15GW2255-M19L 3M	オープン価格
Z-15GW2255-M19R 0.5M	Z-15GW2255-M19R 1M	オープン価格
Z-15GW2255-M19R 2M	Z-15GW2255-M19R 3M	オープン価格
Z-15GW2255-M19R 5M	Z-15GW2255-M19R 3M	オープン価格
Z-15GW2255-MD 0.5M	Z-15GW2255-MD 1M	3,200
Z-15GW2255-MD 2M	Z-15GW2255-MD.3M	オープン価格
Z-15GW2255-ML 0.5M	Z-15GW2255-ML 1M	3,200
Z-15GW2255-ML 2M	Z-15GW2255-ML 3M	オープン価格
Z-15GW2255-MR 0.5M	Z-15GW2255-MR 1M	3,200
Z-15GW2255-MR 2M	Z-15GW2255-MR 3M	オープン価格
Z-15GW255-M19L 2M	Z-15GW255-M19L 3M	オープン価格
Z-15GW255-ML 0.5M	Z-15GW255-ML 1M	3,200
Z-15GW255-MR 0.5M	Z-15GW255-MR 1M	3,200
Z-15GW4455-M19L 2M	Z-15GW4455-M19L 3M	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
Z-15GW4455-ML 0.5M	Z-15GW4455-ML 1M	3,450
Z-15GW55-M19L 2M	Z-15GW55-M19L 3M	オープン価格
Z-15GW55-M19R 2M	Z-15GW55-M19R 1M	オープン価格
Z-15GW55-ML 0.5M	Z-15GW55-ML 1M	2,900
Z-15GW55-ML 2M	Z-15GW55-ML,3M	オープン価格
Z-15GW55-MR 0.5M	Z-15GW55-MR 1M	2,900
Z-15HW2455-M19L 2M	Z-15HW2455-M19L 3M	オープン価格
Z-15HW7855-M19L 2M	Z-15HW7855-M19L 3M	オープン価格
Z-15HW7855-M19L 5M	Z-15HW7855-M19L 3M	オープン価格
Z-15HW7855-ML 2M	Z-15HW7855-ML 1M	オープン価格
X-10G(OLD)	X-10G	1,690

## ■端子配置／配線接続

生産終了商品		推奨代替商品	
形式	ケーブル長さ	形式	ケーブル長さ
Z-15G55-M19R 0.5M	0.5m	Z-15G55-M19R 1M	1m
Z-15GD55-M19D 2M	2m	Z-15GD55-MD 3M	3m
Z-15GD55-M19L 0.5M	0.5m	Z-15GD55-M19L 1M	1m
Z-15GD55-M19R 2M	2m	Z-15GD55-M19R 3M	3m
Z-15GD55-MD 0.5M	0.5m	Z-15GD55-MD 1M	1m
Z-15GD55-MD 2M	2m	Z-15GD55-MD 3M	3m
Z-15GD55-MD 5M	5m	Z-15GD55-MD 3M	3m
Z-15GD55-ML 0.5M	0.5m	Z-15GD55-ML 1M	1m
Z-15GD55-MR 0.5M	0.5m	Z-15GD55-MR 1M	1m
Z-15GD55-MR 2M	2m	Z-15GD55-MR 3M	3m
Z-15GK355-MD 0.5M	0.5m	Z-15GK355-MD 1M	1m
Z-15GK355-ML 0.5M	0.5m	Z-15GK355-ML 1M	1m
Z-15GK55-MD 0.5M	0.5m	Z-15GK55-MD 1M	1m
Z-15GK55-MR 0.5M	0.5m	Z-15GK55-MR 1M	1m
Z-15GK55-MR 2M	2m	Z-15GK55-MR 3M	3m
Z-15GL255-MD 2M	2m	Z-15GL255-MD 3M	3m
Z-15GM2255-M19L 2M	2m	Z-15GM2255-M19L 3M	3m
Z-15GM2255-M19R 2M	2m	Z-15GM2255-M19R 3M	3m
Z-15GQ2255-M19R 5M	5m	Z-15GQ2255-M19R 3M	3m
Z-15GQ2255-MD 0.5M	0.5m	Z-15GQ2255-MD 1M	1m
Z-15GQ2255-ML 2M	2m	Z-15GQ2255-ML 1M	1m
Z-15GQ2255-MR 0.5M	0.5m	Z-15GQ2255-MR 1M	1m
Z-15GQ2255-MR 2M	2m	Z-15GQ2255-MR 1M	1m
Z-15GQ2255-MR 5M	5m	Z-15GQ2255-MR 1M	1m
Z-15GQ55-M19R 2M	2m	Z-15GQ55-M19R 1M	1m
Z-15GS55-MR 0.5M	0.5m	Z-15GS55-MR 1M	1m
Z-15GS55-MR 2M	2m	Z-15GS55-MR 1M	1m
Z-15GW2255-M19D 2M	2m	Z-15GW2255-M19D 3M	3m
Z-15GW2255-M19L 0.5M	0.5m	Z-15GW2255-M19L 1M	1m
Z-15GW2255-M19L 2M	2m	Z-15GW2255-M19L 3M	3m
Z-15GW2255-M19L 5M	5m	Z-15GW2255-M19L 3M	3m
Z-15GW2255-M19R 0.5M	0.5m	Z-15GW2255-M19R 1M	1m
Z-15GW2255-M19R 2M	2m	Z-15GW2255-M19R 3M	3m
Z-15GW2255-M19R 5M	5m	Z-15GW2255-M19R 3M	3m
Z-15GW2255-MD 0.5M	0.5m	Z-15GW2255-MD 1M	1m
Z-15GW2255-MD 2M	2m	Z-15GW2255-MD 3M	3m
Z-15GW2255-ML 0.5M	0.5m	Z-15GW2255-ML 1M	1m
Z-15GW2255-ML 2M	2m	Z-15GW2255-ML 3M	3m
Z-15GW2255-MR 0.5M	0.5m	Z-15GW2255-MR 1M	1m
Z-15GW2255-MR 2M	2m	Z-15GW2255-MR 3M	3m
Z-15GW255-M19L 2M	2m	Z-15GW255-M19L 3M	3m
Z-15GW255-ML 0.5M	0.5m	Z-15GW255-ML 1M	1m
Z-15GW255-MR 0.5M	0.5m	Z-15GW255-MR 1M	1m
Z-15GW4455-M19L 2M	2m	Z-15GW4455-M19L 3M	3m
Z-15GW4455-ML 0.5M	0.5m	Z-15GW4455-ML 1M	1m

生産終了商品		推奨代替商品	
形式	ケーブル長さ	形式	ケーブル長さ
Z-15GW55-M19L 2M	2m	Z-15GW55-M19L 3M	3m
Z-15GW55-M19R 2M	2m	Z-15GW55-M19R 1M	1m
Z-15GW55-ML 0.5M	0.5m	Z-15GW55-ML 1M	1m
Z-15GW55-ML 2M	2m	Z-15GW55-ML 3M	3m
Z-15GW55-MR 0.5M	0.5m	Z-15GW55-MR 1M	1m
Z-15HW2455-M19L 2M	2m	Z-15HW2455-M19L 3M	3m
Z-15HW7855-M19L 2M	2m	Z-15HW7855-M19L 3M	3m
Z-15HW7855-M19L 5M	5m	Z-15HW7855-M19L 3M	3m
Z-15HW7855-ML 2M	2m	Z-15HW7855-ML 1M	1m

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。