

生産終了商品

コードリーダー/OCR
ハンディコードリーダー



V410-HDS4608□□シリーズ
V450-HDS36□8-0001シリーズ



推奨代替商品

弊社の代替商品はありません。

Zebra Technologies社製
DS4608-□□シリーズ
DS36□□-□□シリーズ

コードリーダー/OCR
アクセサリ

V410-AC0-1
V410-AS0
V410-WR-2M
V410-WUB-2M
V450-AB0-1
V450-AC0-1
V450-AC1-1
V450-AG0-1
V450-AK0
V450-AS0-1
V450-WPCN-2M
V450-WPEU-2M
V450-WPGB-2M
V450-WPJP-2M
V450-WPUS-2M
V450-WR-2M
V450-WUB-2M
V450-WUB-4M
V450-WUX-2M
V450-WUX-4M



推奨代替商品なし

■最終受注年月
2027年5月末

■最終出荷年月
2027年8月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
生産終了商品との仕様の差異を十分に確認して、ご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
DS4608-HC	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DS4608-SR	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DS4608-XD	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DS3608-DP	○	◎	◎	◎	○	◎	◎
DS3678-DP	○	◎	◎	◎	○	◎	◎

- ◎ : 互換
- : ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
V410-HDS4608HC	DS4608-HC	お取引商社様にお問合せください。
V410-HDS4608SR	DS4608-SR	
V410-HDS4608XD	DS4608-XD	
V450-HDS3608-0001	DS3608-DP	
V450-HDS3678-0001	DS3678-DP	
V410-AC0-1	推奨代替商品はありません。	—
V410-AS0		
V410-WR-2M		
V410-WUB-2M		
V450-AB0-1		
V450-AC0-1		
V450-AC1-1		
V450-AG0-1		
V450-AK0		
V450-AS0-1		
V450-WPCN-2M		
V450-WPEU-2M		
V450-WPGB-2M		
V450-WPJP-2M		
V450-WPUS-2M		
V450-WR-2M		
V450-WUB-2M		
V450-WUB-4M		
V450-WUX-2M		
V450-WUX-4M		

■本体の色

<p>生産終了商品 V410-HDS4608□□</p>	<p>推奨代替商品 DS4608-□□</p>
<p>V410-HDS4608□□シリーズ ブラック</p> 	<p>DS4608-□□シリーズ ホワイト</p> 
<p>生産終了商品 V450-HDS36□8-0001</p>	<p>推奨代替商品 DS36□□-□□</p>
<p>V450-HDS36□8-0001シリーズ ブラック/グレー</p> 	<p>DS36□□-□□シリーズ ブラック/グリーン</p> 

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 V450-HDS36□8-0001	推奨代替商品 DS36□□-□□
外径寸法	有線タイプ:高さ185mm×幅77mm× 奥行き132mm ワイヤレスタイプ:高さ186mm×幅 77mm×奥行き143mm	同左
質量	有線タイプ:304g ワイヤレスタイプ:約402g	同左
入力電圧範囲	DC5V±10%@360mA(RMS代表値)	同左
通信	USB / RS-232	同左
光源	照準パターン:655nmレーザー/照明:温白 色および赤色634nmLED	同左
読取り範囲	31° (水平)×23° (垂直)	同左
スキュー	±60°	同左
ピッチ	±60°	同左
ロール	0~360°	同左
動作温度	有線タイプ:−30°C~+50°C ワイヤレスタイプ:−20°C~+50°C	同左
保管温度	−40°C~70°C	同左
湿度	5~95%RH(ただし、結露しないこと)	同左
耐落下衝撃試験	3.0mの高さからコンクリート面に複数回 落下	同左
耐転倒衝撃試験	1.0m径タンブラで7,500回転倒	同左
保護等級	IP65/IP67	同左
バーコード	UPC/EAN、UPC/EAN with supplementals、Bookland EAN、ISSN、 UCC Coupon Extended Code、Code 128、GS1-128、 ISBT 128、ISBT Concatenation、Code 39、Code 39 Full ASCII、Trioptic Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、 Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、 Codabar、MSI、Chinese 2 of 5、Matrix 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar variants	コード39、コード128、コード93、 Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、1 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(イタリアの 医薬品コード)
2Dシンボル体系	PDF417、Micro PDF417、 CompositeCodes、TLC-39、Aztec、 Data Matrix、 QR Code、Micro QR、Han Xin、GS1- QR、GS1-DM、DotCode	PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QRコード、MicroQR、 Chinese Sensible (Han Xin)、郵便番号

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱
 説明書、マニュアル等をお読みください。