

プロダクトニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年4月1日

No.1007

FAコンピュータFC983/FC984シリーズ生産中止のお知らせ

FAコンピュータ

FAコンピュータFC983/FC984の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
FC983	⇒	FC985
FC984		

*詳細な機種名については2ページ目をご参照ください。

仕様比較

詳細については3ページ目をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1991年9月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

【限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用】

FC-983/984 生産中止機種一覧

生産中止機種	代替推奨機種	備 考
形3G8F2-OP000	なし (使用のキーボード生産中止のため)	簡易防塵フィルタセット
形3G8F2-CA000	なし (接続HD生産中止のため)	HD I/Fケーブル
形3G8F2-FS001	形3G8F2-SU610	SYSMATE 通信ソフトウェア
形3G8F2-CS010	形3G8F2-CS010-V1	シリアル I/F ユニットボード
形3G8F2-9801E	形3G8F3-CPU02	FC983 本体
形3G8F2-01021	形3G8F2-MD00011	増設RAM ボード
形3G8F2-01070	形3G8F2-FD001	ハードディスク I/F ボード
形3G8F2-01090	なし (接続FDDがないため)	5inch FDD I/F ボード
形3G8F2-01090	なし (CPU本体に内蔵のため)	8inch FDD I/F ボード
形3G8F2-01150	なし (機能的に現市販品より劣る)	68000 CPU ボード
形3G8F2-01170	なし (3G8F2-01160と共通品)	68000 CPU用 増設RAMボード
形3G8F2-CPU01	・FC-9801V2(NEC) ・3G8F3-CPU02(OMRON)	FC984 本体
形3G8F2-KB001	なし (接続する本体が生産中止のため)	キーボード
形3G8F2-MO001	なし (接続する本体が生産中止のため)	オートスタートROMボード
形3G8F2-MA005	なし (接続する本体が生産中止のため)	オートスタートRAMボード
形3G8F2-MA004	なし (接続する本体が生産中止のため)	増設RAMボード
形3G8F2-SU510	形3G8F2-SU610	5inch 2DD SYSMATE 通信ソフトウェア
形3G8F2-SU810	形3G8F2-SU610	8inch 2D SYSMATE 通信ソフトウェア

FC983/984とFC985 仕様比較

No.	生産中止品機種	生産中止品仕様	代替品機種	代替品仕様	備考
1	形3G8F2 -FS001	FC-983用SYSMATE通信ソフトウェア FD : 8inch 2D + 5inch 2D	形3G8F2 -SU610	FC-983/4/5 SYSMATE通信ソフトウェア FD : 5inch 2HD.	
2	形3G8F2 -SU510	FC-983/4/5SYSMATE通信ソフトウェア FD : 5inch 2DD			
3	形3G8F2 -SU810	FC-983/4/5SYSMATE通信ソフトウェア FD : 8inch 2D			
4	形3G8F2 -CS010	・ラダーサポートソフトウェアV1まで 対応	形3G8F2- CS010-V1	・ラダーサポートソフトウェアV2~から対応	
5	形3G8F2 -9801E	FC-983本体 ① CPU. 16bit 8086-2 8MHZ ② ROM. N88-BASIC 96Kバイト ③ RAM. ユーザメモリ 128Kバイト テキスト用VRAM 192Kバイト グラフィック用VRAM 192Kバイト ④ 外形寸法 433(W)×346.5(D)×126.5(H)mm ⑤ 重量 8.6kg以下 ⑥ 拡張スロット 6スロット ⑦ その他 5"2DD.FDD I/F内蔵	形3G8F3 -CPU02 形3G8F2 -CPU03	FC-985本体 ① CPU. 16bit. 80286 10MHZ ② ROM. N88-BASIC 96Kバイト×2 ③ RAM. ユーザメモリ 640Kバイト テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 256Kバイト ④ 外形寸法 420(W)×345(D)×200(H)mm ⑤ 重量 13.2kg (CPU02), 14kg (CPU03) ⑥ 拡張スロット 5スロット ⑦ その他 RAMファイナル内蔵(CPU02) 20MBHD内蔵(CPU03) 5/35inch FD 1台内蔵可,	
6	形3G8F2 -CPU01	FC-984本体 ① CPU. 16bit.μPD70116-10. 10MHZ ② POM. N88-BASIC 96Kバイト ③ RAM. コーサメモリ, 38HKバイト テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 192Kバイト ④ 外形寸法 420(W)×345(D)×150(H)mm ⑤ 重量 11.5kg ⑥ 拡張スロット 6スロット ⑦ その他 1MBタイプ FDD I/F内蔵 1M/640KBタイプFDD I/F内蔵			
7	形3G8F2- -01021	256 KB D-RAMボード	形3G8F2- MD001	512KB D-RAMボード	
8	形3G8F2- -01070	10MBHD I/Fボード	形3G8F2- ED001	10/20MB HD I/Fボード	