

## ファクトリーコンピュータFC-983生産中止と 後継機FC-984発売開始についてご案内します。

### ハードウェア比較

相違点のみ記載いたします。

項目	FC-983	FC-984	備考
CPU	i-8086	MPD70116(V30) *	*i-8086コンパチブルCPU
クロック	8, 5 MHz	10, 8 MHz *	*グラフィック処理速度も同時に向上
内蔵RAM	標準128KB 640KBMAX	標準384KB 640KBMAX	
カラー表示	8色固定	4,096色中8色 *	*アナログRGBモニタ使用時のみ
ビデオ出力	デジタルRGB	デジタルRGB, アナログRGB	
スピーカ	ブザー	圧電スピーカ	*サウンドボード対応可
自己診断(RAS)	メモリーパリティ検出	メモリーパリティ検出 電源断検出 ウォッチドッグ検出 温度上昇検出	
外形寸法	433(W)×345(D)×126.5(H)	420(W)×345(D)×150(H)	
重量	8.4kg	11.5kg	
消費電力	85W	80W	

### FC-983の製造

FC-983の製造は不可能です。

### FC-984の出荷

FC-984は9月10日より工場出荷いたします。