



OMRON

プロダクト・ニュース

1997年5月6日

No.2698

メカトロ機器

生産中止のお知らせ

ACサーボモータドライバ OMNUC Uシリーズ 回生ユニット 形R88A-RG08U 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年9月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年5月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1997年5月末日をもって在庫を除外します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

掲載しません。


■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形R88A-RG08U	形R88A-RG08UA	39,500

生産中止予定商品



形R88A-RG08U



推奨代替商品

形R88A-RG08UA

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形R88A-RR2247S 外部回生抵抗器を使用しない場合、配線は従来品と変わりません。
- ・外部回生抵抗器を使用する場合は、次のように配線してください。
 1. RG-JP端子間のショートバーを外してください。
 2. 外部回線抵抗器はP-RG端子間に接続してください。

生産中止商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形R88A-RG08UA	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換
 ○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
 ×：変更大
 —：該当する仕様がありません

外形寸法

生産中止予定商品 形R88A-RG08U	推奨代替商品 形R88A-RG08UA
<p>外形寸法</p>	<p>外形寸法</p>

接続 (内部接続、端子配置)

<p>生産中止予定商品 形R88A-RG08U</p>	<p>推奨代替商品 形R88A-RG08UA</p>
<p>単相 AC200/230V 50/60Hz 単相 AC100/115V 50/60Hz</p> <p>再生ユニット 形R88A-RG08U</p>	<p>単相 AC200/230V 50/60Hz 単相 AC100/115V 50/60Hz</p> <p>※1. 外部回生抵抗器を使用する場合は、RG-JP端子間のショートバーは外してください。 ※2. 外部回生抵抗器は、P-RG端子間に接続してください。</p>

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
項目	形R88A-RG08U	形R88A-RG08UA
<p>形R88A-RR2247S 外部回生抵抗器の接続</p>	<p>外部回生抵抗器の接続不可</p>	<p>外部回生抵抗器の接続可</p> <p>外部回生抵抗器を接続する場合は、下記のように配線してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RG-JP端子間のショートバーを外してください。 ・外部回線抵抗器は、P-RG端子間に接続してください。 <p>外部回生抵抗器 (47Ω±5%) 形R88A-RR2247S 仕様：回生容量70W 47Ω</p>