

ロータリーエンコーダ形E6A生産中止のお知らせ

ロータリーエンコーダ

ロータリーエンコーダ形E6Aの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形E6A-CS10 形E6A-CS60	形E6A2-CS3C 10P/R, 60P/R 形E6A2-CS3E 10P/R, 60P/R
形E6A-CS100 形E6A-CS200 形E6A-CS3C 100P/R, 200P/R	形E6A2-CS3C 100P/R, 200P/R
形E6A-CS4C 100P/R, 200P/R	形E6A2-CS5C 100P/R, 200P/R
形E6A-CW100 形E6A-CW3C 100P/R	形E6A2-CW3C 100P/R
形E6A-CW4C 100P/R	形E6A2-CW5C 100P/R

次の項目以外は、代替品と仕様が同一です。

項目	形E6A	形E6A2
外形	φ 25×29	φ 25×29 (サーボマウント用溝追加)
取付	M 3 ネジ 2 本	形E6Aと同一 (サーボマウントも可能)
電源電圧	DC 5V-10%~12V+10% DC24V±15%	DC 5V-5%~12V+10% DC12V-10%~24V+15%
分解能 (P/R)	A 相 10, 60, 100, 200 A B 相 100	A 相 10, 60, 100, 200, 300 , 360 A B 相 100, 200
最高応答周波数	10P/R 833 Hz 60, 100P/R 5 KHz 200P/R 10KHz	A 相 30KHz A B 相 20KHz
出力残留電圧	1 V以下 (30mA時)	0.4V以下 (30mA時)
起動トルク	3 g・cm	10g・cm
付属品	カップリング別売	カップリング付属

実施時期

- 昭和64年9月30日をもって生産中止します。