

PCBリレー形G2Rシリーズ(旧タイプ)の生産を中止します。

生産中止機種と代替機種

生産中止機種	代替機種	備考
形G2R(U) (K)	新形G2R	端子の互換性はあります。
形G2R-112P-V (-1112P) 形G2R-212P-V (-2212P)	形G2R-1(形G2R-1A) 形G2R-2(形G2R-2A)	端子の互換性はあります。
形G2R-1112TP-V (-1112TP)	形G5J-I-TP(1aタイプ)	端子の互換性はありません。
形G2R-2232P-V (スピーカ保護用)	形G5R-2232P	端子の互換性はあります。
形G2R-132S-V 形G2R-232S-V	—————	代替機種はありません。

※詳細な新旧形式の比較は2ページを、新タイプの形式基準は3ページをご参照ください。

旧製品の製造可否

1992年3月末まで製造します。

製作仕様書の差し替え

旧タイプの形G2Rシリーズをご使用の需要家様で製作仕様書を提出の需要家様には新タイプに切り替えいただき、併せて製作仕様書の差し替えをお願いします。

生産中止時期

- 1989年3月末日にて生産中止といたします。
但し、1992年3月末日まで新旧両タイプを並行生産いたします。

● 新G2R形式基準

G2R □-□□□□-□□-□-□
 ① ②③④⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨

① リレーの機能	無表示：標準リレー U：1巻線ラッチング形 K：2巻線ラッチング形	⑥ 端子形状	無表示：プリント基板用端子 S：プラグイン端子 T：タブ端子(上部ブラケット取付) C：プリント基板用自立端子
② 接点極数	1：1極 2：2極	⑦ 形状・取付構造・特殊機能	無表示：標準リレー E：高容量形 H：高感度形 N：動作表示灯内蔵形 D：ダイオード内蔵形 ND：動作表示灯ダイオード内蔵形 U：超音波洗浄対応形 Z：全波整流対応形
③ 接点構成	無表示：C接点 A：A接点 B：B接点		⑧ 適用規格
④ 接点接触機構	無表示：シングル接点 Z：ツイン接点 3：ツインクロスバー接点	⑨ 接点材質	
⑤ 保護構造	無表示：フラックスタイト形 4：プラスチックシール形 * S・Tタイプは閉鎖形		

●形式一覧表

1 C			1 a		
旧タイプ	新タイプ	発売月	旧タイプ	新タイプ	発売月
形G2R-117P-V-US	G2R-1	89 / 4	形G2R-1117P-V-US	G2R-1A	89 / 4
形G2R-114P-V-US	G2R-14	89 / 6	形G2R-1114P-V-US	G2R-1A4	89 / 6
形G2R-127P-V-US	G2R-1Z	90 / 2	形G2R-1127P-V-US	G2R-1AZ	90 / 2
形G2R-124P-V-US	G2R-1Z4	90 / 2	形G2R-1124P-V-US	G2R-1AZ4	90 / 2
形G2R-117P-V-RP-US	G2R-1-E	89 / 8	形G2R-1117P-V-RP-US	G2R-1A-E	89 / 8
形G2R-117P-V-H-US	G2R-1-H	89 / 6	形G2R-1117P-V-H-US	G2R-1A-H	89 / 6
形G2RU-117P-V-US	G2RU-1	90 / 2	形G2RU-1117P-V-US	G2RU-1A	90 / 2
形G2RK-117P-V-US	G2RK-1	90 / 2	形G2RK-1117P-V-US	G2RK-1A	90 / 2
形G2R-112S-V-US	G2R-1-S	89 / 10			
形G2R-112S-V-N-US	G2R-1-SN	90 / 2			
形G2R-112S-V-D-US	G2R-1-SD	90 / 2			
形G2R-112S-V-ND-US	G2R-1-SND	90 / 2			
形G2R-1123T-V-US	G2R-1-T	89 / 10	形G2R-11123T-V-US	G2R-1A-T	89 / 10
形G2R-117P-FD-V-US	G2R-1-ASI	89 / 4	形G2R-1117P-FD-V-US	G2R-1A-ASI	89 / 4
形G2R-117P-FD-V -RP-US	G2R-1-E-ASI	89 / 8	形G2R-1117P-FD-V -RP-US-SKV	G2R-1A-E -ASI	89 / 8

2 C			2 a		
旧タイプ	新タイプ	発売月	旧タイプ	新タイプ	発売月
形G2R-217P-V-US	G2R-2	89 / 4	形G2R-2217P-V-US	G2R-2A	89 / 4
形G2R-214P-V-US	G2R-24	89 / 6	形G2R-2214P-V-US	G2R-2A4	89 / 6
形G2R-217P-V-H-US	G2R-2-H	89 / 6	形G2R-2217P-V-H-US	G2R-2A-H	89 / 6
形G2RU-217P-V-US	G2RU-2	90 / 2	形G2RU-2217P-V-US	G2RU-2A	90 / 2
形G2RK-217P-V-US	G2RK-2	90 / 2	形G2RK-2217P-V-US	G2RK-2A	90 / 2
形G2R-212S-V-US	G2R-2-S	89 / 10			
形G2R-212S-V-N-US	G2R-2-SN	90 / 2			
形G2R-212S-V-D-US	G2R-2-SD	90 / 2			
形G2R-212S-V-ND-US	G2R-2-SND	90 / 2			