

この商品は
生産終了しました

電源ユニット形CZ-512-□/CZ-524-03の生産を中止します。

生産中止機種

- ・形CZ-512-05 ・形CZ-512-10 ・形CZ-512-10A
- ・形CZ-512-13C ・形CZ-524-03

*なお、形状・性能等で完全な代替機種はありません。

電源としてのみ使用する場合は形S82シリーズをご使用ください。

〈主要定格〉

項目	形式	形CZ-512-05	形CZ-524-03	形CZ-512-13C	形CZ-512-10
入力電圧		AC100V ^{+10%} _{-15%} (50/60Hz)		AC100V±15% (47-500Hz)	AC100V±15% (47-440Hz)
出力電圧		DC12V±7%	DC24V±10%	DC12V±4%	DC12V±5%
出力リップル電圧		360mVp-p以下	720mVp-p以下	150mVp-p以下	
出力電流		0.5A(+40℃にて)	0.25A(+40℃にて)	1.3A(+50℃にて)	1A(+50℃にて)
入力突入電流		15A以下		30A以下	20A以下
コントロール 入力電圧		—	H=9.6-26.4V L=0-6.6V	—	
コントロール 入力インピーダンス		—	3.4-12kΩ (12-24Vにて)	—	
初期 リセッ ト	出力電圧	「H」: 12V±7% 「L」: 0.8V以下	—	—	「H」: 12V±5% 「L」: 0.8V以下
	出力 インピーダンス	1kΩ±10%	—	—	1kΩ±10%
	出力幅	0.5-2.0s	—	—	0.5-2s
定格消費電力		18VA以下 18VA以下		40VA以下	約32VA
短絡保護		自動復帰形		自動復帰形, 定電流保護	
並列接続		不可		可	不可
出力電圧可変範囲		固定		DC12V±10%以上	固定
絶縁抵抗		20MΩ以上(DC500Vメガにて)		100MΩ以上(DC500Vメガにて)	
耐電圧		AC1,000V 50/60Hz 1分間 (1次側と2次側, 1次側と放熱板) AC500V 50/60Hz 1分間(2次側と放熱板)		AC1,500V 50/60Hz 1分間 (1次側とケース, 1次側と2次側) AC500V 50/60Hz 1分間(2次側とケース)	

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1989年9月末日で生産中止いたします。