

ACサーボモータ形R88M-Rシリーズ生産中止のお知らせ

ACサーボモータ形R88M-Rシリーズの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
R88M-R50030(-S1)	⇒	R88M-R60030(-S1)
R88M-R50030-B	⇒	R88M-R60030-B
R88M-R75030(-S1)	⇒	R88M-R82030(-S1)
R88M-R75030-B	⇒	R88M-R82030-B

(注)(-S1)は
ストレート軸

- ・外形寸法、取付寸法、シャフト形状についての変更は有りません。
- ・定格出力が500W→600W, 750W→820Wに容量アップとなり、定格トルクが16.3→19.5kgf-cm, 24.4→26.6kgf-cmとなります。
- ・その他モータの諸定数についてはカタログ、取説を参照して下さい。

サーボモータの変更に伴ない、減速機付サーボモータもRシリーズ500W, 750Wは、600W, 820Wとなります。
代替機種は2ページのようになります。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1990年3月末日をもって生産中止いたします。

減速機付サーボモータ代替機種

生産中止機種	代替推奨機種	備考
R88M-R50030 -(B)GM05□	R88M-R60030 -(B)GL05□	注 2
R88M-R50030 -(B)GL09□	R88M-R60030 -(B)GL09□	
R88M-R50030 -(B)GL20□	R88M-R60030 -(B)GL20□	
R88M-R50030 -(B)GL29□	R88M-R60030 -(B)GL29□	
R88M-R50030 -(B)GL45□	R88M-R60030 -(B)GL45□	注 2
R88M-R75030 -(B)GL05□	R88M-R82030 -(B)GL05□	
R88M-R75030 -(B)GL09□	R88M-R82030 -(B)GL09□	
R88M-R75030 -(B)GL20□	R88M-R82030 -(B)GL20□	
R88M-R75030 -(B)GL29□	R88M-R82030 -(B)GL29□	注 2
R88M-R75030 -(B)GL45□	R88M-R82030 -(B)GL45□	

注 1. □には、バックラッシュ精度のA, B, Cが入ります。

2. 定格トルク等が大きくなったため、減速機の取付寸法、外形が変わっていますので御注意下さい。詳細寸法については、減速機スペックガイドを参照して下さい。
3. (B) はブレーキ付形式を示します。