

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1990年1月5日

No. 765

光電スイッチ

光電スイッチ旧シリーズ生産中止のお知らせ

光電スイッチ旧シリーズの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形OA-5 形OA-5N 形E3A-□M 形E3A2-□F(国内のみ) 形E3A3シリーズ 形E3Eシリーズ	形E3JMシリーズ 形E3JKシリーズ

*詳細につきましては2ページ目をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1990年9月30日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

【限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用】

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種

形式 項目	形E3A2-F (国内のみ) 形E3A3	形E3A-M	形OA-5 形OA-5N
電源電圧	AC24~240V DC12~240V	AC24~240V DC12~240V	AC100/200V
検出距離	透過形 10m 回帰反射形 3m (MSR付) 拡大反射形 70m	透過形 10m 回帰反射形 0.1~3m (MSR 無) 拡大反射形 70cm	透過形 5m
応答速度	Ry出力 30ms以下 De無接点出力 5ms以下	30ms以下	30ms以下
表示	入光, 余裕表示 (タイマ無) 動作表示 (タイマ有)	入光表示	入光表示
出力	Ry, AC, DC 無接点	Ry出力	Ry出力
タイマ	マルチ: OND, OFFD OSD, ON/OFFD デュアル: ON/OFFD 0.1~5sec	無	OSD \square 0.1~1 OND \square sec (別シリース)
保護構造	IP66	IP66	—
外形寸法 (mm)	69×75×26	78×75×25	62×72×51 (形OA-5) 65.5×62.5×51 (形OA-5N)
形E3JMとの 取付互換性	*取付金具 E39-L51にて	取付金具 E39-L51にて	取付金具 E39-L51にて
形E3JKとの 取付互換性	改造対応可	改造対応可	改造対応可



代替推奨機種

形式 項目	形E3JM (端子台方式)	形E3JK (コード方式)
電源電圧	AC24~240V DC12~240V	AC24~240V DC12~240V
検出距離	透過形 10m 回帰反射形 4m (MSR付) 拡大反射形 70cm	透過形 5m 回帰反射形 2m (MSR付) 回帰反射形 4m (MSR無) 拡大反射形 30cm
応答速度	Ry出力 30ms以下 De無接点出力 5ms以下	Ry出力 30ms以下 De無接点出力 5ms以下 回帰反射形 5ms以下 拡大反射形 5ms以下 透過形 10ms以下
表示	入光表示 (タイマ無) 動作表示 (タイマ有)	入光表示
出力	Ry, DC無接点*	Ry, DC無接点
タイマ	OND, OFFD, OSD SW切り換え 0.1~5sec (別シリース)	
保護構造	IP66	IP64
外形寸法 (mm)	65×65×25	50×50×17.6
備考	* AC無接点 改造対応可 * 回帰反射形のVR付は 改造対応可	

* 取付金具 E39-L51の外形寸法 添付のとおり
光軸調整が必要な場合には、形E39-L51 取付金具をご使用下さい。(別売)