

# プロダクトニュース



# OMRON

1990年12月1日

No.923

パワーリレー

## パワーリレー形G2J-2212Tシリーズ生産中止のお知らせ

パワーリレー形G2J-2212Tシリーズの生産を中止します。

### 生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形G2J-1112Tシリーズ	形G4J-1142T
形G2J-2112Tシリーズ	形G4J-2142T
形G2J-2212Tシリーズ	形G4J-2242T
形G2J-3212Tシリーズ	形G4J-3242T
形G2J-3312T-6□シリーズ	形G4J-3342T

形G4Jにて、推奨代替とします。

特殊品についての代替はありません。

(特殊品採用客先対応につきましては、別途工場より連絡いたします)

### 仕様の比較

・性能

項目	形式	形G2J	形G4J
	接触抵抗		50mΩ以下
動作時間		30ms以下	30ms以下
復帰時間		30ms以下	30ms以下
最大開閉頻度	機械的	1800回/時	1800回/時
	電氣的	1800回/時	1800回/時
絶縁抵抗		100MΩ以上	100MΩ以上
耐電圧		AC2000V	AC2000V
振動	耐久	10~55Hz 複振幅 1.5mm	10~55Hz 複振幅 1.5mm
	誤動作	10~40Hz 複振幅 1.5mm	10~40Hz 複振幅 1.5mm
衝撃	耐久	1000m/s <sup>2</sup>	1000m/s <sup>2</sup>
	誤動作	50m/s <sup>2</sup>	50m/s <sup>2</sup>
寿命	機械的	200万回	100万回
	電氣的	30万回	30万回

・接点定格

項目	形式	抵抗負荷COSφ=1	
		G2J	G4J
定格負荷		AC220V 20(5)A	AC220V 20(3)A
定格通電電流		20(5)A	20(3)A
定格使用電圧最大		AC250V	AC250V

( )内はb接点

### 旧製品の製造可否

不可能です。

### 生産中止時期

\*1991年9月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布  
特約店・特約販売店・特販店様用〕