



# 生産終了商品

視覚認識装置  
形F380-C10/C11  
形F380-UC001



# 推奨代替商品

形F381-C40  
形F381-UM

## 2000年3月末生産終了

## 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・推奨代替商品は形F380で対応していたアプリケーションには、ほぼ対応できますが、計測条件などのデータには互換性がないので、再設定の必要があります。

## 生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F381-C40		×	×	×			×
形F381-UM				-			×

: 完全互換  
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更  
 × : 変更大  
 : 該当する仕様がありません

## 外形寸法

生産終了商品 形F380-C1	推奨代替商品 形F381-C40
<p><b>外形寸法</b></p> <p>形F380-C11</p>	<p><b>外形寸法</b></p> <p>形F381-C40</p>

## 接続（内部接続、端子配置）

形式	生産終了商品	推奨代替商品
項目	形F380-C1	形F381-C40
カメラ入力	4点、標準カメラのみ、外部同期のみ	4点、標準カメラ/シャッターカメラ切替え 外部同期/内部同期切替え
モニタ出力	1点、BNCコネクタ	1点、12ピン丸型コネクタ
RS232C	1点、D-Sub25ピン	2点、D-Sub9ピン
パラレルI/O	1点、50ピン IN : データ16点、制御4点 OUT : データ16点、制御2点	1点、80ピン IN : データ24点、制御3点 OUT : データ32点、制御4点
ストロボ	4点	1点
メモリカード	1点、JEIDA Ver.4準拠	1点、JEIDA Ver.4準拠
端子台	2点、「RUN」「ERROR」	なし (ただし「RUN」「ERROR」は、パラレルI/Oから出力)

## 代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形F380-C10	形F381-C40	オープン価格
形F380-C11		
形F380-UC001	形F381-UM	オープン価格

## 異なる特性比較

形式	生産終了商品	推奨代替商品
項目	形F380-C1	形F381-C40
電源電圧	AC100 ~ 120/200 ~ 240V(端子切替)	AC100 ~ 240V
電源周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	100VA以下	140VA以下
保存温度	- 25 ~ + 65	- 25 ~ + 65
使用温度	0 ~ + 50	0 ~ + 50
使用湿度	20 ~ 85%RH(結露のないこと)	35 ~ 85%RH(結露のないこと)
質量	約5kg	約5kg

## 付属品

生産終了商品	推奨代替商品
形F380-C1	形F381-C40
付属品： 取り付け金具 FG-LG間短絡板	付属品： パラレルI/Oケーブル(2m) キーボード 放射ノイズ対策用フェライトコア