

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『センシングコンポ 総合カタログ 2007』 (2006年7月発行) (カタログ番号SA00-210H)

■掲載箇所

500ページ 形ZX-T『定格/性能』

■正誤内容

誤		正	
センサ部(ロングレンジタイプ)		センサ部(ロングレンジタイプ)	
項目	形式	形ZX-TDS10-VL	形ZX-TDS10T-VL
バキュームリトラクト(VR)/エアプッシュ(AP)対応	な	VR/AP	VR/AP
測定範囲	10		
可動範囲	10		
分解能 *1*5	0.1		
リニアリティ *2*5*6	±0.1		
測定力 *3	約	0.09~1.41N	0.09~1.41N
エア圧力	バキュームリトラクト時	-0.05~-0.22(bar)	-0.22~-0.5(bar)
	エアプッシュ時	0.125~2(bar)	0.125~2(bar)
保護構造	センサヘッド部	IP67	IP67
	プリアンプ部	IP20	IP20
機械的寿命	10		
周囲温度範囲	動		
周囲湿度範囲	動		
温度特性 *4	センサヘッド部	±0.1	±0.1
	プリアンプ部	±0.1	±0.1
振動(耐久)	10		
衝撃(耐久)	15		
接続方法	コ		
質量(梱包状態)	約		
材質	センサヘッド部	ス	ス
	ゴムブーツ	Vi	Vi
	プリアンプ部	ポ	ポ
	取り付け金具	ス	ス
付属品	取		

■対応方法

差し込みにて対応します。