

## カタログ訂正のお知らせ

発行日  
2020年9月1日

No. 2020007D

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

### ■カタログ名

『G2RV-SR/G3RV-SR スリムI/Oリレー データシート』（2019年4月発行）（カタログ番号 SGFR-220D）

### ■掲載箇所

3ページ『種類/標準価格』形G2RV-SR500 AC/DC48、形G2RV-SR500-AP DC12の標準在庫

### ■対応方法

データを修正いたします。  
印刷物には差込みにて対応いたします。

### ■正誤内容

誤						正								
種類/標準価格 形G2RV-SR500 AC/DC48 形G2RV-SR500-AP DC12						種類/標準価格 形G2RV-SR500 AC/DC48 形G2RV-SR500-AP DC12								
種類/標準価格 (以下の標準在庫構成です。取引 (受発注処理) の詳細についてはお取引を単位にお問い合わせください。)						種類/標準価格 (以下の標準在庫構成です。取引 (受発注処理) の詳細についてはお取引を単位にお問い合わせください。)								
接続端子	接続構成	フッティングレバー (テストボタン)	入力の定格電圧 (V)		形式	標準価格 (¥)	接続端子	接続構成	フッティングレバー (テストボタン)	入力の定格電圧 (V)		形式	標準価格 (¥)	
ブッシュインPlus 端子	基準形	なし	DC	12	○形G2RV-SR500 DC12	1,400	ブッシュインPlus 端子	基準形	なし	DC	12	○形G2RV-SR500 DC12	1,400	
				24	○形G2RV-SR500 DC24	1,400					24	○形G2RV-SR500 DC24	1,400	
			AC/DC	24	○形G2RV-SR500 AC/DC24	1,500				AC/DC	24	○形G2RV-SR500 AC/DC24	1,500	
				48	○形G2RV-SR500 AC/DC48	1,500					48	○形G2RV-SR500 AC/DC48	1,500	
			AC	100	○形G2RV-SR500 AC100	1,700				AC	100	○形G2RV-SR500 AC100	1,700	
				110	○形G2RV-SR500 AC110	1,700					110	○形G2RV-SR500 AC110	1,700	
	ブッシュインPlus 端子	あり	あり	DC	24	○形G2RV-SR501 DC24	1,540	ブッシュインPlus 端子	あり	あり	DC	24	○形G2RV-SR501 DC24	1,540
					AC/DC	24	○形G2RV-SR501 AC/DC24					1,650	AC/DC	24
				DC	12	○形G2RV-SR500-AP DC12	1,610				DC	12	○形G2RV-SR500-AP DC12	1,610
					24	○形G2RV-SR500-AP DC24	1,610					24	○形G2RV-SR500-AP DC24	1,610
				AC/DC	24	○形G2RV-SR500-AP AC/DC24	1,730				AC/DC	24	○形G2RV-SR500-AP AC/DC24	1,730
					48	○形G2RV-SR500-AP AC/DC48	1,730					48	○形G2RV-SR500-AP AC/DC48	1,730

本案内に記載の仕様は、発行時点のもので、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。