

軸流ファン

機能/仕様一覧セレクション

項目	分類	樹脂羽根タイプ				
	形式	形R87F				
	商品名称	AC軸流ファン				
外観						
サイズ(mm)		□120×t38	□120×t25	□92×t25	□80×t38	□80×t25
形式		形R87F-A□A15□P	形R87F-A□A13□P	形R87F-A□A93□P	形R87F-A□A85□P	形R87F-A□A83□
定格電圧		100、115、200、230V				
回転速度		低速、中速、高速		低速、高速		
引出端子		端子タイプ				リード線タイプ
安全規格		CEマーキング、PSE、UL/CSA				CEマーキング、UL/CSA
標準価格(¥)		2,500	2,400	2,400	2,400	2,400

項目	分類	金属羽根タイプ				
	形式	形R87T				
	商品名称	耐水型AC軸流ファン	AC軸流ファン			
外観						
サイズ(mm)		□120×t38	φ150×t55	φ150×t38	□120×t38	□80×t38
形式		形R87T-A□A15H-WR	形R87T-A□A07H	形R87T-A□A05H	形R87T-A□A15□P	形R87T-A□A85H
定格電圧		100、115、200、230V				
回転速度		高速			中速、高速	高速
引出端子		リード線タイプ			端子タイプ	リード線タイプ
安全規格		CEマーキング、cUL	CEマーキング、UL		CEマーキング、PSE、UL	CEマーキング、UL
標準価格(¥)		3,450	6,150	5,500	3,100	3,200

項目	分類	ボックスファン		
	形式	形R87B		
	商品名称	ボックスファン		
外観				
サイズ(mm)		180×180×64.5	180×305×64.5	180×430×64.5
形式		形R87B-□A□A15□PF(R)	形R87B-□A□A15□PF(R)2	形R87B-□A□A15□PF(R)3
定格電圧		100、115、200、230V		
回転速度		低速、中速、高速		
引出端子		端子タイプ		
安全規格 *		CEマーキング適合、PSE、UL/CSA		
標準価格(¥)		11,800~12,500	19,500~21,000	27,000~28,800

* 安全規格対応はファンのみです。