

軸流ファン

機能/仕様一覧セレクション

分類	樹脂羽根タイプ				
	形式	形R89F			
項目	商品名称	ACフリー入力軸流ファン		DC軸流ファン	
外観					
サイズ(mm)		□92×t38	□120×t38	□92×t25	□120×t25
形式		形R89F-MS0938□P	形R89F-MS1238HP	形R89F-DS0925□	形R89F-DS1225□
定格電圧		AC100-240V		DC24V	
回転速度		低速、高速			
引出端子		端子タイプ		リード線タイプ	
安全規格		CEマーキング、RCM、PSE、UL/CSA		CEマーキング、RCM、UL/CSA	

項目	分類 形式	樹脂羽根タイプ			
		形R87F			
	商品名称	AC軸流ファン			
外観					
サイズ(mm)		□80×t25	□80×t38	□92×t25	□120×t25
形式		形R87F-A□A83□	形R87F-A□A85□P	形R87F-A□A93□P	形R87F-A□A13□P
定格電圧		100、115、200、230V			
回転速度		低速、高速			
引出端子		リード線タイプ	端子タイプ		
安全規格		CEマーキング、UL/CSA	CEマーキング、PSE、UL/CSA	CEマーキング、PSE、cULus	

項目	分類 形式	金属羽根タイプ				
		形R87T				
	商品名称	AC軸流ファン				耐水型AC軸流ファン
外観						
サイズ(mm)		□80×t25	□80×t38	□120×t38	φ150×t38	φ150×t55
形式		形R87T-A□A83H	形R87T-A□A85H	形R87T-A□A15HP	形R87T-A□A05H	形R87T-A□A07H
定格電圧		100、115、200、230V				
回転速度		高速				
引出端子		リード線タイプ	端子タイプ	リード線タイプ		
安全規格		CEマーキング、UL	CEマーキング、PSE、cULus	CEマーキング、UL	CEマーキング、cUL	

項目	分類	ボックスファン	
	形式	形R87B	
	商品名称	ボックスファン	
外観			
サイズ (mm)		180×180×64.5	180×305×64.5
形式		形R87B-F□A15HPF□	形R87B-F□A15HPF□2
定格電圧		100、200V	
回転速度		高速	
引出端子		端子タイプ	
安全規格 *		CEマーキング適合、PSE、cULus	

*安全規格対応はファンのみです。