

軸流ファン

機能/仕様一覧セレクション

項目	分類		樹脂羽根タイプ			
	形式		形R89F			
	商品名称		ACフリー入力軸流ファン		DC軸流ファン	
外観						
サイズ(mm)	□92×t38		□120×t38		□92×t25	□120×t25
形式	形R89F-MS0938□P		形R89F-MS1238HP		形R89F-DS0925□	形R89F-DS1225□
定格電圧	AC100-240V				DC24V	
回転速度	低速、高速					
引出端子	端子タイプ				リード線タイプ	
安全規格	CEマーキング、RCM、PSE、UL/CSA				CEマーキング、RCM、UL/CSA	
標準価格(¥)	9,100		9,150		6,200	6,600
					8,350	

項目	分類		樹脂羽根タイプ			
	形式		形R87F			
	商品名称		AC軸流ファン			
外観						
サイズ(mm)	□80×t25		□80×t38		□92×t25	□120×t25
形式	形R87F-A□A83□		形R87F-A□A85□P		形R87F-A□A93□P	形R87F-A□A13□P
定格電圧	100、115、200、230V					
回転速度	低速、高速				低速、高速	
引出端子	リード線タイプ		端子タイプ			
安全規格	CEマーキング、UL/CSA		CEマーキング、PSE、UL/CSA		CEマーキング、PSE、cULus	
標準価格(¥)	2,800		2,800		2,800	2,900

項目	分類		金属羽根タイプ			
	形式		形R87T			
	商品名称		AC軸流ファン			
外観						
サイズ(mm)	□80×t25		□80×t38	□120×t38	φ150×t38	φ150×t55
形式	形R87T-A□A83H		形R87T-A□A85H	形R87T-A□A15HP	形R87T-A□A05H	形R87T-A□A07H
定格電圧	100、115、200、230V					
回転速度	高速					
引出端子	リード線タイプ		端子タイプ	リード線タイプ		
安全規格	CEマーキング、UL		CEマーキング、PSE、cULus	CEマーキング、UL		CEマーキング、cUL
標準価格(¥)	4,050		4,200	4,700	6,700	7,100
					4,650	

項目	分類	ボックスファン	
	形式	形R87B	
	商品名称	ボックスファン	
外観			
サイズ (mm)		180×180×64.5	180×305×64.5
形式		形R87B-F□A15HPF□	形R87B-F□A15HPF□2
定格電圧		100、200V	
回転速度		高速	
引出端子		端子タイプ	
安全規格 *		CEマーキング適合、PSE、cULus	
標準価格 (¥)		13,600	22,500

* 安全規格対応はファンのみです。