


カウンタ

機能/仕様一覧セレクション

分類		汎用電子カウンタ					
		プリセットカウンタ/ タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ	プリセットカウンタ/ タコメータ	プリセットカウンタ	プリセットカウンタ
動作 モード	機能	・1段/2段プリセット カウンタ ・トータルプリセット カウンタ ・パッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ	・タコメータ	・1段プリセット カウンタ	・1段/2段プリセット カウンタ ・トータルプリセット カウンタ ・パッチカウンタ ・デュアルカウンタ	・1段/2段プリセット カウンタ ・トータルカウンタ	・形H7CN-X/Y/A/B プリセットカウンタ ・形H7CN-T トータルカウンタ
	タコメータ機能	●(-AW□-Nのみ)	●	—	●(-AW□のみ)	—	—
形式		形H7CX-A	形H7CX-R	形H7CZ	形H7BX	形H7AN	形H7CN
商品名称		電子カウンタ	デジタル タコメータ	電子カウンタ	電子カウンタ	電子カウンタ	電子カウンタ
外観／前面サイズ(mm)		 DIN48×48	 DIN48×48	 DIN48×48	 DIN72×72	 DIN72×72	 DIN48×48
特長		・業界最短胴59mm、 業界最大文字高さ 12mm ・電源-入力間を 絶縁化 ・見やすさと使いや すさを備えたNo.1 カウンタ	・ソケットタイプの タコメータ ・回転数・速度・ 流量などの表示、 警報出力が可能	・形H7CXの徹底 した使いやすさに 「経済性」をプラス した汎用カウンタ	・明るく、見やすい ネガLCD表示。	・DIN72×72mm のベストセラー カウンタ	・DIN48×48mm のベストセラー カウンタ
取り つけ	表面 	●	●	●	—	—	●
	盤面 (パネル埋込み) 	●	●	●	●	●	●
	DIN レール 	●	●	●	—	—	●
	プリント基板 	—	—	—	—	—	—
サイズ (mm)	前面(W×H)	48×48	48×48	48×48	72×72	72×72	48×48
	奥行き(D) (全長)	65～84.1	65～84.1	83.9	106、113	130	97.6
種類		プリセット カウンタ/ タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ	プリセット カウンタ/ タコメータ	プリセットカウンタ	プリセットカウンタ
計数速度		30 Hz 5k Hz タコメータ機能のみ: 10k Hz	30 Hz 10k Hz 5k Hz ※形H7CX- R11W□-Nのみ	30 Hz 5k Hz	30 Hz 5k Hz タコメータ機能のみ: 10k Hz	30 Hz 5k Hz	30 Hz 5k Hz
表示	文字色	赤/緑/橙 (ネガLCD)、 赤(ネガLCD: 形H7CX-A11のみ)	赤(ネガLCD)	モノクロLCD	赤/緑 (ネガLCD)	赤(LED)	赤(LED)
	桁数	4桁、6桁	6桁	6桁	6桁	2桁、4桁、6桁、8桁	4桁
設定スイッチ		桁キー	桁キー	桁キー	桁キー	サムロータリ・ スイッチ	サムロータリ・ スイッチ
プリスケール		●	●	●	●	—	—
端子構造		端子台タイプ、 ソケットタイプ (11ピン)	ソケットタイプ (11ピン)	ソケットタイプ (8ピン)	端子台タイプ	端子台タイプ	ソケットタイプ (8ピン、11ピン)
前面防水		●	●	●	●	—	—
取得規格 *		CE、UL	CE、UL	CE、UL	CE、UL	CE、UL、CSA	CE、UL、CSA
標準価格(¥)		13,500～20,000	16,500、24,500	8,600	31,000、36,500	34,500～84,000	27,000～32,000

* 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

トータル/タイムカウンタ					用途対応カウンタ
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ
・形H7GP-C トータルカウンタ ・形H7GP-T タイムカウンタ	・トータルカウンタ ・タイムカウンタ	・トータルカウンタ	・タイムカウンタ	・デジタルタコメータ	・プリセットカウンタ ・タイムカウンタ ・トータルカウンタ ・トータルタイム カウンタ ・積算タイマ
—	—	—	—	●	—
形H7GP	形H7HP	形H7EC-N	形H7ET-N	形H7ER-N	形H8BM-R
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ/ タイムカウンタ	小形トータルカウンタ	小形タイムカウンタ	小形タコメータ	マルチカウンタ/タイマ
					
DIN48×24	DIN72×36	DIN48×24	DIN48×24	DIN48×24	DIN72×72
・見やすさと IP66耐油形相当の 耐水性、耐油性を実現 ・DIN48×24サイズの トータルカウンタ/ タイムカウンタ	・見やすさと IP66耐油形相当の 耐水性、耐油性を実現 ・DIN72×36サイズの トータルカウンタ/ タイムカウンタ	・見やすさと 使いやすさを向上した 小型トータルカウンタ	・見やすさと 使いやすさを向上した 小型タイムカウンタ	・見やすさと 使いやすさを向上した 小型デジタル タコメータ	・9台のカウンタ(タイマ) を内蔵。 ・機械の使用回数・時間を 計り、メンテナンス 時期を予報
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
—	—	● (オンボードタイプのみ)	● (オンボードタイプのみ)	—	—
48×24	72×36	44.8×22.4、48×24	44.8×22.4、48×24	48×24	75×75
84.55	70.35	21.1～55.5	21.1～55.5	53.5～55.5	85.7
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ ※9台のカウンタ(タイマ) を内蔵
30 Hz 5k Hz 時間単位 99999.9h 99h59min59s	30 Hz 5k Hz 時間単位 99999.9h 99h59min59s	20 Hz 30 Hz 1k Hz	時間単位 999999.9h 999h59min59s 9999h59.9min 3999d23.9h	1k Hz 10k Hz	30 Hz 500 Hz
ネガLCD (赤色LEDバックライト 付き)	ネガLCD (赤色LEDバックライト 付き)	モノクロLCD ※バックライト付き タイプ有り	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト 付き	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト 付き	モノクロLCD
6桁	6桁、8桁	8桁	7桁	4桁、5桁	6桁
—	—	—	—	—	操作キー
—	—	—	—	—	—
端子台タイプ	端子台タイプ	端子台タイプ、 オンボードタイプ	端子台タイプ、 オンボードタイプ	端子台タイプ	端子台タイプ
●	●	●	●	●	●
CE、UL、CSA	CE、UL、CSA	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA
11,000、13,800	15,600～19,300	4,650～6,250	5,950～7,800	6,250～7,900	55,000、58,000