

カウンタ

機能/仕様一覧セレクション

分類		汎用電子カウンタ		
		プリセットカウンタ/タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ/タコメータ
動作モード	機能	・1段/2段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ ・パッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ	・タコメータ	・1段/2段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ ・パッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ
	タコメータ機能	●(-AW、-AUのみ)	●	●(-AW□のみ)
形式		形H7CC-A	形H7CC-R	形H7BX
商品名称		電子カウンタ	デジタルタコメータ	電子カウンタ
外観／前面サイズ(mm)		 DIN48×48	 DIN48×48	 DIN72×72
特長		・白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用 ・6桁すべて上下キーを配置、設定時の操作回数軽減。各キーが点灯する操作ガイドでわかりやすい操作を実現 ・寿命を想定し事前に交換時期をお知らせ		・明るく、見やすいネガLCD表示。
取り付け	表面 	●	●	—
	盤面 (パネル埋込み) 	●	●	●
	DIN レール 	●	●	—
	プリント基板 	—	—	—
サイズ (mm)	前面(W×H)	48×48	48×48	72×72
	奥行き(D)(全長)	65～84.1	65～84.1	106、113
種類		プリセットカウンタ/ タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ/ タコメータ
計数速度		30 Hz 5k Hz 10k Hz タコメータ機能のみ:	30 Hz 10k Hz 5k Hz ※形H7CC-R11W□のみ	30 Hz 5k Hz 10k Hz タコメータ機能のみ:
表示	文字色	白/緑(ネガLCD)	白/緑(ネガLCD)	赤/緑(ネガLCD)
	桁数	6桁	6桁	6桁
設定スイッチ		桁キー	桁キー	桁キー
プリスケール		●	●	●
端子構造		端子台タイプ、ソケットタイプ (8ピン、11ピン)	ソケットタイプ(11ピン)	端子台タイプ
前面防水		●	●	●
取得規格 *		CE、UL、CSA	CE、UL、CSA	CE、UL、CSA
標準価格(¥)		17,100～25,500	21,000、31,000	39,000、46,500

* 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

トータル/タイムカウンタ				用途対応カウンタ
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ
・トータルカウンタ ・タイムカウンタ	・トータルカウンタ	・タイムカウンタ	・デジタルタコメータ	・プリセットカウンタ ・タイムカウンタ ・トータルカウンタ ・トータルタイムカウンタ ・積算タイマ
—	—	—	●	—
形H7HP	形H7EC-N	形H7ET-N	形H7ER-N	形H8BM-R
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	小形トータルカウンタ	小形タイムカウンタ	小形タコメータ	マルチカウンタ/タイマ
 DIN72×36	 DIN48×24	 DIN48×24	 DIN48×24	 DIN72×72
・見やすさとIP66耐油形 相当の耐水性、耐油性を実現 ・DIN72×36サイズの トータルカウンタ/ タイムカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上 した小型トータルカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上 した小型タイムカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上 した小型デジタルタコメータ	・9台のカウンタ(タイマ)を内 蔵。 ・機械の使用回数・時間を計り、 メンテナンス時期を予報
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	● (オンボードタイプのみ)	● (オンボードタイプのみ)	—	—
72×36	44.8×22.4、48×24	44.8×22.4、48×24	48×24	75×75
70.35	21.1～55.5	21.1～55.5	53.5～55.5	85.7
トータルカウンタ/ タイムカウンタ	トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ ※9台のカウンタ(タイマ)を内 蔵
30 Hz 5k Hz 時間単位 99999.9h 99h59min59s	20 Hz 30 Hz 1k Hz	時間単位 999999.9h 999h59min59s 9999h59.9min 3999d23.9h	1k Hz 10k Hz	30 Hz 500 Hz
ネガLCD (赤色LEDバックライト付き)	モノクロLCD ※バックライト付きタイプ有り	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト付き	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト付き	モノクロLCD
6桁、8桁	8桁	7桁	4桁、5桁	6桁
—	—	—	—	操作キー
—	—	—	—	—
端子台タイプ	端子台タイプ、 オンボードタイプ	端子台タイプ、 オンボードタイプ	端子台タイプ	端子台タイプ
●	●	●	●	●
CE、UL、CSA	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA
19,700～25,000	5,900～7,900	7,500～9,850	7,900～10,000	73,000、77,000