

## デジタル表示ユニット

## 機能/仕様一覧セレクション

シリーズ		単桁タイプ 形M7Eシリーズ				
項目	形式	形M7E-01	形M7E-02	形M7E-08	形M7E-12	形M7E-20
外観						
特長		<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤・緑・赤/緑2色切り替えタイプを品揃え</li> <li>・奥行43mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・3色発光(120mm/200mmタイプ)</li> <li>・シリアル伝送(形B7A)</li> </ul>		
サイズ	文字サイズ	14mm	25mm	80mm	120mm	200mm
	W×H×D (mm)	20×33×43	30×48×43	86×113×26	114×170×43	176×296×42
桁数		1桁				
表示内容		±1/10進/ 16進/単位表示	10進単位表示	10進/16進表示		
取り付け方法		フロントマウント		フロントマウント	リアマウント/ フロントマウント	リアマウント
入力タイプ		正論理/負論理	負論理	負論理		
表示色		赤/緑/赤・緑切替		赤/緑	赤/緑/赤・緑・橙切替	
電源電圧		DC12~24V		DC24V		
取得規格		RCM				
標準価格(¥)		5,250~7,800	6,100~11,600	30,000~34,000	39,500~54,500	60,000~88,000

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。