

デジタルパネルメータ

機能/仕様一覧セクション

シリーズ名		形K3HBシリーズ		
項目	タイプ	電圧・電流 	高速応答 	ロードセル信号 
	形式	形K3HB-X	形K3HB-S	形K3HB-V
	商品名称	電圧・電流パネルメータ	高速応答デジタルパネルメータ	ロードセル、mVメータ
外観				
特長		・動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示 ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載 ・出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL)		
サイズ (mm)	前面(W×H)	 DIN96×48		
	奥行き(首下)	100(端子カバー(付属)含む)		
入力		直流電圧/直流電流/ 交流電圧/交流電流	直流電圧/電流 2ch	ロードセル信号/mV信号入力
サンプリング周期		20ms	0.5ms(1入力時)、 1.0ms(2入力時)	20ms
最高計数速度		――	――	――
表示桁数		5桁		
出力	リレー	●		
	トランジスタ	●		
	BCD	●		
	リニア電流/電圧	●		
通信	RS-232C	●		
	RS-485	●		
	DeviceNet	●		
電源電圧	AC100～240V	●		
	AC24V/DC24V	●		
	DC5V	――		
演算機能	スケーリング	●	●	●
	プリスケール	――	――	――
取得規格		UL、EN	UL、EN	UL、EN
標準価格(¥)		34,500～60,500	80,500～100,000	42,000～66,000

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

デジタルパネルメータ 商品セレクション

形K3HBシリーズ				シリーズ名	
パルス信号 			温度 	タイプ	
形K3HB-R	形K3HB-P	形K3HB-C	形K3HB-H	形式	
回転パルスメータ	タイム インターバルメータ	積算・加減算 パネルメータ	温度パネルメータ	商品名称	項目
				外観	
・動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示 ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載 ・出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL)				特長	
 DIN96×48				前面(W×H)	サイズ (mm)
100(端子カバー(付属)含む)				奥行き(首下)	
NPN/電圧パルス、PNP	NPN/電圧パルス、PNP	NPN/電圧パルス	白金測温抵抗体/熱電対	入力	
—	—	—	20ms	サンプリング周期	
最大50kHz	最大50kHz	最大50kHz	—	最高計数速度	
5桁				表示桁数	
●				リレー	出力
●				トランジスタ	
●				BCD	
●				リニア電流/電圧	
●				RS-232C	通信
●				RS-485	
●				DeviceNet	
●				AC100~240V	電源電圧
●				AC24V/DC24V	
—				DC5V	
—	—	—	—	スケーリング	演算機能
●	●	●	—	プリスケール	
UL、EN	UL、EN	UL、EN	UL、EN	取得規格	
36,000~60,000	36,000~60,000	43,000~69,000	34,500~59,000	標準価格(¥)	

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

デジタルパネルメータ

機能/仕様一覧セレクション

シリーズ名		形K3MAシリーズ			形K3GN
項目	タイプ	マルチレンジ 電圧・電流 	マルチレンジ 温度 	マルチレンジ パルス信号 	小型タイプ パルス信号 
	形式	形K3MA-J	形K3MA-L	形K3MA-F	形K3GN
	商品名称	スケーリングメータ	温度指示計/指示警報計	回転・速度・流量指示計/ 指示警報計	小型デジタル パネルメータ
外観					
特長		・ 緑・赤の2色表示 ・ 入力はマルチレンジ			
サイズ (mm)	前面(W×H)	 DIN96×48			 DIN48×24
	奥行き(首下)	85(端子カバー(付属)含む)			80 (端子カバー(付属)含む)
入力		直流電圧/電流	白金測温抵抗体/熱電対	NPN/電圧パルス/PNP	直流電圧/電流/NPN入力、 微小電圧/NPN入力
サンプリング周期		250ms	500ms	—	250ms
最高計数速度		—	—	最大5kHz	—
表示桁数		5桁	4桁	5桁	5桁
出力	リレー	●			●
	トランジスタ	—			●
	BCD	—			—
	リニア電流/電圧	—			●
通信	RS-232C	—			—
	RS-485	—			●
	DeviceNet	—			—
電源電圧	AC100～240V	●			—
	AC24V/DC24V	●			●
	DC5V	—	—	—	—
演算機能	スケーリング	●	—	●	●
	プリスケール	—	—	—	●
取得規格		UL、EN	UL、EN	UL、EN	UL、CSA、EN
標準価格(¥)		29,000、34,500	23,000、28,000	29,000、34,500	23,000～39,000

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。