

機能/仕様一覧セレクション

シリーズ名		形K3HBシリーズ			
項目	商品名称	電圧・電流	高速応答	ロードセル信号	
		形K3HB-X	形K3HB-S	形K3HB-V	
		電圧・電流パネルメータ	高速応答デジタルパネルメータ	ロードセル、mVメータ	
外観					
特長		<ul style="list-style-type: none"> 動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示 運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載 出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL) 			
サイズ (mm)	前面(W×H)				
	奥行き(首下)	100(端子カバー(付属)含む)			
入力		直流電圧/直流電流/ 交流電圧/交流電流	直流電圧/電流 2ch	ロードセル信号/mV信号入力	
サンプリング周期		20ms	0.5ms(1入力時)、 1.0ms(2入力時)	20ms	
最高計数速度		—	—	—	
表示桁数		5桁			
出力	リレー	●	●	●	
	トランジスタ	●	●	●	
	BCD	●	●	●	
	リニア電流/電圧	●	●	●	
通信	RS-232C	●	●	●	
	RS-485	●	●	●	
電源電圧	AC100~240V	●	●	●	
	AC24V/DC24V	●	—	—	
	DC5V	—	—	—	
演算機能	スケーリング	●	●	●	
	プリスケール	—	—	—	
取得規格		UL、EN	UL、EN	UL、EN	
標準価格(¥)		40,000~70,000	93,000~115,000	48,500~76,000	

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

形K3HBシリーズ				シリーズ名 タイプ 形式 商品名称 項目
パルス信号		温度	°C	
形K3HB-R	形K3HB-P	形K3HB-C	形K3HB-H	
回転パルスメータ	タイム インターバルメータ	積算・加減算 パネルメータ	温度パネルメータ	外観
<ul style="list-style-type: none"> 動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示 運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載 出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL) 				特長
				前面(W×H) サイズ (mm)
100(端子カバー(付属)含む)				奥行き(首下)
NPN/電圧パルス、PNP	NPN/電圧パルス、PNP	NPN/電圧パルス	白金測温抵抗体/熱電対	入力
—	—	—	20ms	サンプリング周期
最大50kHz	最大50kHz	最大50kHz	—	最高計数速度
5桁				表示桁数
●	●	●	●	リレー
●	●	●	●	トランジスタ
●	●	●	●	BCD
●	●	●	●	リニア電流/電圧
●	●	●	●	RS-232C
●	●	●	●	RS-485
●	●	●	●	AC100~240V
●	●	●	●	AC24V/DC24V
—	—	—	—	DC5V
—	—	—	—	スケーリング
●	●	●	—	プリスケール
UL、EN	UL、EN	UL、EN	UL、EN	演算機能
41,500~69,000	41,500~69,000	49,500~79,500	40,000~68,000	標準価格(¥)

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

デジタルパネルメータ

機能/仕様一覧セレクション

シリーズ名		形K3MAシリーズ			形K3GN		
項目	商品名称	マルチレンジ 電圧・電流	マルチレンジ 温度	マルチレンジ パルス信号	小型タイプ パルス信号		
		形K3MA-J	形K3MA-L	形K3MA-F	形K3GN		
外観	スケーリングメータ						
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・緑・赤の2色表示 ・入力はマルチレンジ 						
サイズ (mm)	前面(W×H)				DIN48×24		
	奥行き(首下)	85(端子カバー(付属)含む)			80 (端子カバー(付属)含む)		
入力	直流電圧/電流	白金測温抵抗体/熱電対	NPN/電圧パルス/PNP	直流電圧/電流/NPN入力、 微小電圧/NPN入力			
サンプリング周期	250ms	500ms	—	250ms			
最高計数速度	—	—	最大5kHz	—			
表示桁数	5桁	4桁	5桁	5桁			
出力	リレー	●			●		
	トランジスタ	—			●		
	BCD	—			—		
通信	リニア電流/電圧	—			●		
	RS-232C	—			—		
	RS-485	—			●		
電源電圧	AC100~240V	●			—		
	AC24V/DC24V	●			●		
	DC5V	—	—	—	—		
演算機能	スケーリング	●	—	●	●		
	プリスケール	—	—	—	●		
取得規格	UL、EN	UL、EN	UL、EN	UL、CSA、EN			
標準価格(¥)	37,000、44,000	29,000、36,000	37,000、44,000	29,000~49,500			

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。