

非常停止用押ボタンスイッチ

機能/仕様一覧セレクション

形式		形A165E	形A22E/形A22NE-P
商品名称		非常停止用押ボタンスイッチ	非常停止用押ボタンスイッチ
外観			
パネルカット寸法		φ 16mm	φ 22mm/ φ 25mm * 1
操作部の径		φ 30mm/ φ 40mm	φ 30mm/ φ 40mm/ φ 60mm
使用周囲温度	照光	－10～＋55℃	－20～＋55℃
	非照光		－20～＋70℃
操作部	ターンリセット	●	●
	プルリセット	—	● * 2
接点構成 (スイッチユニット数)	照光	1NC (1) / 2NC (2) / 3NC (3)	1NC (1) / 1NC、1NO (2) / 2NC (2)
	非照光		1NC (1) / 1NC、1NO (2) / 2NC (2) / 2NC、1NO (3) / 3NC (3)
配線方式		はんだ付けタイプ	形A22E : ねじ端子台タイプ 形A22NE-P : プッシュインPlus端子台タイプ
認証規格		TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB14048.5	形A22E TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB14048.5 KOSHA : EN60947-5-1 形A22NE-P TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、C22.2 No.14 CCC : GB14048.5
標準価格 (¥)		1,720～2,800	1,580～5,100

* 1. φ 25の場合、φ 25用リング (形A22Z-R25) をご使用ください。
* 2. プルリセットタイプは、操作部φ 40非照光タイプのみ。照光タイプなし。