非常停止用押ボタンスイッチ
機能/仕様一覧セレクション

形式		形A165E	形A22E/形A22NE-P
商品名称		非常停止用押ボタンスイッチ	非常停止用押ボタンスイッチ
外観			
パネルカット寸法		φ16mm	φ22mm/φ25mm　＊1
操作部の径		φ30mm/φ40mm	φ30mm/φ40mm/φ60mm
使用周囲温度	照光	−10～+55℃	−20～+55℃
	非照光		−20～+70℃　＊2
操作部	ターンリセット	●	●
	プルリセット	——	●　＊3
接点構成（スイッチユニット数）	照光	1NC(1)/2NC(2)/3NC(3)	1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)
	非照光		1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)/2NC、1NO(3)/3NC(3)
配線方式		はんだ付けタイプ	形A22E　：ねじ端子台タイプ 形A22NE-P：プッシュインPlus端子台タイプ
認証規格		TÜV SÜD：EN60947-5-1（直接開路動作認証） EN60947-5-5 UL　：UL508、CSAC22.2 No.14 CCC　：GB/T14048.5	形A22E TÜV SÜD：EN60947-5-1（直接開路動作認証） EN60947-5-5 UL　：UL508、CSAC22.2 No.14 CCC　：GB14048.5 KOSHA　：EN60947-5-1 形A22NE-P TÜV SÜD：EN60947-5-1（直接開路動作認証） EN60947-5-5 UL　：UL508、C22.2 No.14 CCC　：GB/T14048.5
標準価格（￥）		1,720～2,800	1,580～5,100

＊1. φ25の場合、φ25用リング（形A22Z-R25）をご使用ください。
＊2. IP69Kタイプは、JIS D 5020のIP□9K試験条件で80℃対応。
＊3. プルリセットタイプは、操作部φ40非照光タイプのみ。照光タイプなし。