

非常停止用押ボタンスイッチ
機能/仕様一覧セレクション

形式		形A165E	形A22E/形A22NE-P
商品名称		非常停止用押ボタンスイッチ	非常停止用押ボタンスイッチ
外観			
パネルカット寸法		φ 16mm	φ 22mm/ φ 25mm *1
操作部の径		φ 30mm/ φ 40mm	φ 30mm/ φ 40mm/ φ 60mm
使用周囲温度	照光	-10~+55℃	-20~+55℃
	非照光		-20~+70℃ *2
操作部	ターンリセット	●	●
	プルリセット	—	● *3
接点構成 (スイッチユニット数)	照光	1NC(1)/2NC(2)/3NC(3)	1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)
	非照光		1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)/2NC、1NO(3)/3NC(3)
配線方式		はんだ付けタイプ	形A22E : ねじ端子台タイプ 形A22NE-P : プッシュインPlus端子台タイプ
認証規格		TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB/T14048.5	形A22E TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB14048.5 KOSHA : EN60947-5-1 形A22NE-P TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、C22.2 No.14 CCC : GB/T14048.5
標準価格(¥)		1,900~3,100	1,740~5,650

*1. φ25の場合、φ25用リング(形A22Z-R25)をご使用ください。
*2. IP69Kタイプは、JIS D 5020のIP□9K試験条件で80℃対応。
*3. プルリセットタイプは、操作部φ40非照光タイプのみ。照光タイプなし。