

機能/仕様一覧セレクション

シリーズ	NAシリーズ			
形式	形NA5-15W	形NA5-12W	形NA5-9W	形NA5-7W
外観				
特長	FA生産現場で求められる「機械の情報を集める」「見せる・操る」を最新の技術を用いて提供。マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズおよびオートメーションソフトウェア Sysmac Studioとの組み合わせで高機能な画面を簡単かつ柔軟に作成することができ、お客様の装置設計に貢献。			
画面サイズ	15.4inchワイド	12.1inchワイド	9inchワイド	7inchワイド
表示デバイス	カラー TFT			
ドット数(横×縦)	WXGA 1280×800ドット		WVGA 800×480ドット	
表示色	1,677万色			
BMP-JPEG 画像データ 表示色数	1,677万色			
枠色	黒、シルバー			
外部メモリの使用	可能 推奨SDカード 当社製：形HMC-SD□91 推奨USBメモリ 当社製：形FZ-MEM□G			
サポートツール	Sysmac Studio			
機能	USBスレーブ(ツールポート) Ethernet×2(工場用とオフィスネットワーク用) USB ホスト×2 SDカードスロット ファンクション・キー PDF、動画、データなどマルチメディアに対応			
標準価格(¥)	498,000	435,000	375,000	255,000

シリーズ	NBシリーズ			
形式	形NB10W	形NB7W	形NB5Q	形NB3Q
外観				
特長	「超ローコスト制御」を実現するカラー表示器。全機種65,536色のTFTカラーで品揃え。			
画面サイズ	10.1inchワイド	7inchワイド	5.6inch	3.5inch
表示デバイス	カラー TFT			
ドット数(横×縦)	WVGA 800×480		QVGA 320×234	QVGA 320×240
表示色	65,536色			
BMP-JPEG 画像データ 表示色数	65,536色			
枠色	黒			
外部メモリの使用	可能 推奨USBメモリ 当社製：形FZ-MEM□G			
サポートツール	NB-Designer			
機能	USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C RS-232C/422A/485			USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C/422A/485
標準価格(¥)	260,000	208,000	134,000	51,500

プログラマブルターミナル 商品セレクション

NSシリーズ					シリーズ
形NS15	形NS12	形NS10	形NS8	形NS5	形式
					外観
豊富な画面バリエーションと多彩な機能で幅広いアプリケーションに対応。 「設計から保守」までのさまざまなシーンの作画レス、プログラムレス各種機能で、オムロンPLCとの親和性を発揮。					特長
15inch	12.1inch	10.4inch	8.4inch	5.7inch	画面サイズ
カラー TFT	カラー TFT	カラー TFT	カラー TFT	カラー TFT	表示デバイス
XGA 1024×768ドット	SVGA 800×600ドット	VGA 640×480ドット	VGA 640×480ドット	QVGA 320×240ドット	ドット数(横×縦)
256色	256色	256色	256色	256色	表示色
32,768色	32,768色	32,768色	32,768色	32,768色	BMP-JPEG 画像データ 表示色数
黒 シルバー	黒 アイボリー	黒 アイボリー	黒 アイボリー	黒 アイボリー	枠色
可能 推奨メモリカード 当社製：形HMC-EF□□□					外部メモリの使用
CX-Designer					サポートツール
USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C×2 RS-422A/485 Controller Link ビデオ(RGB入力のみ) RGB出力 ラダーモニタ	USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C×2 Controller Link ビデオ ラダーモニタ	USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C×2 Controller Link ビデオ ラダーモニタ	USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C×2 ビデオ ラダーモニタ	USBスレーブ Ethernet RS-232C×2	機能
525,000	420,000～	355,000～	230,000～	158,000～	標準価格(¥)

NSHシリーズ	シリーズ
形NSH5	形式
	外観
製造現場における操作ニーズに対応したハンディタイプ。	特長
5.7inch	画面サイズ
カラー TFT	表示デバイス
QVGA 320×240ドット	ドット数(横×縦)
256色	表示色
32,768色	BMP-JPEG 画像データ 表示色数
黒	枠色
可能 推奨メモリカード 当社製：形HMC-EF□□□	外部メモリの使用
CX-Designer	サポートツール
USBスレーブ RS-232C/422A	機能
210,000	標準価格(¥)

詳細は、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「商品情報」をご覧ください。