プログラマブルターミナル機能/仕様一覧セレクション

シリーズ	NAシリーズ					
形式	形NA5-15W	形NA5-12W	形NA5-9W	形NA5-7W		
外観						
特長	FA生産現場で求められる「機械の情報を集める」「見せる・操る」を最新の技術を用いて提供。マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズおよびオートメーションソフトウェア Sysmac Studioとの組み合わせで高機能な画面を簡単かつ柔軟に作成することができ、お客様の装置設計に貢献。					
画面サイズ	15.4inchワイド	12.1inchワイド	9inchワイド	7inchワイド		
表示デバイス	カラーTFT					
ドット数(横×縦)	WXGA 1280×800 Fy F WVGA 800×480 Fy F					
表示色	1,677万色					
BMP-JPEG 画像データ 表示色数	1,677万色					
枠色	黒、シルバー					
外部メモリの使用	可能 推奨SDカード 当社製:形HMC-SD□□□ 推奨USBメモリ 当社製:形FZ-MEM□G					
サポートツール	Sysmac Studio					
機能	USBスレーブ(ツールポート) Ethernet×2(工場用とオフィスネットワーク用) USB ホスト×2 SDカードスロット ファンクション・キー PDF、動画、データなどマルチメディアに対応					
標準価格(¥)	550,000	480,000	415,000	285,000		

シリーズ	NBシリーズ					
形式	形NB10W	形NB7W	形NB5Q	形NB3Q		
外観	CONTROL OF THE PARTY OF T	P757		The state of the s		
特長	「超ローコスト制御」を実現するカラー表示器。全機種65,536色のTFTカラーで品揃え。					
画面サイズ	10.1inchワイド	7inchワイド	5.7inch	3.5inch		
表示デバイス	カラー TFT					
ドット数(横×縦)	WSVGA 1024×600	WVGA 800×480	QVGA 320×240			
表示色	65,536色					
BMP-JPEG 画像データ 表示色数	65,536色					
枠色	黒					
外部メモリの使用	可能 推奨USBメモリ 当社製:形FZ-MEM□G					
サポートツール	NB-Designer					
機能	USBスレーブ Ethernet USBススタ USBマスタ Ethernet RS-232C USBマスタ RS-232C/422A/485 RS-232C/422A/485					
標準価格(¥)	290,000	230,000	148,000	57,000		