

機能/仕様一覧セレクション

シリーズ	NAシリーズ			
形式	形NA5-15W	形NA5-12W	形NA5-9W	形NA5-7W
外観				
特長	FA生産現場で求められる「機械の情報を集める」「見せる・操る」を最新の技術を用いて提供。マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズおよびオートメーションソフトウェア Sysmac Studioとの組み合わせで高機能な画面を簡単かつ柔軟に作成することができ、お客様の装置設計に貢献。			
画面サイズ	15.4inchワイド	12.1inchワイド	9inchワイド	7inchワイド
表示デバイス	カラー TFT			
ドット数(横×縦)	WXGA 1280×800ドット		WVGA 800×480ドット	
表示色	1,677万色			
BMP-JPEG 画像データ 表示色数	1,677万色			
枠色	黒、シルバー			
外部メモリの使用	可能 推奨SDカード 当社製：形HMC-SD□□□ 推奨USBメモリ 当社製：形FZ-MEM□G			
サポートツール	Sysmac Studio			
機能	USBスレーブ(ツールポート) Ethernet×2(工場用とオフィスネットワーク用) USB ホスト×2 SDカードスロット ファンクション・キー PDF、動画、データなどマルチメディアに対応			

シリーズ	NBシリーズ			
形式	形NB10W	形NB7W	形NB5Q	形NB3Q
外観				
特長	「超ローコスト制御」を実現するカラー表示器。全機種65,536色のTFTカラーで品揃え。			
画面サイズ	10.1inchワイド	7inchワイド	5.7inch	3.5inch
表示デバイス	カラー TFT			
ドット数(横×縦)	WSVGA 1024×600	WVGA 800×480	QVGA 320×240	
表示色	65,536色			
BMP-JPEG 画像データ 表示色数	65,536色			
枠色	黒			
外部メモリの使用	可能 推奨USBメモリ 当社製：形FZ-MEM□G			
サポートツール	NB-Designer			
機能	USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C RS-232C/422A/485			USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C/422A/485