

押ボタンスイッチ/表示灯

機能/仕様一覧セレクション


分類(パネルカット)	丸胴形 φ16				
形式	形A16	形A16S/W	形A165K	形M16	形M2BJ
商品名称	照光・非照光 押ボタンスイッチ	照光・非照光ツマミ形 セレクトスイッチ	キー形 セレクトスイッチ	表示灯	ブザー
外観					
特長	分離ユニットタイプ				一体形
操作部形状	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 
操作部の色	LED/白熱ランプ        ※ビュアホ ワイトは LEDのみ	LED   	—	LED/白熱ランプ        ※ビュアホ ワイトは LEDのみ	—
	非照光タイプ    *    *	非照光タイプ 	—	—	—
端子の種類	はんだづけ端子、プリント基板端子、クイックコネクタ				はんだづけ端子
取得規格	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA	—
標準価格(¥)	740～3,170	1,300～1,870	2,600～2,750	520～820	2,250～2,700

分類(パネルカット)	丸胴形 φ25		丸胴形 φ16	丸胴形 φ22
形式	形A3U	形A3US	形A165E	形A22E
商品名称	照光・非照光 プラトール形 押ボタンスイッチ	非照光 プラトール形 セレクトスイッチ	照光・非照光 非常停止用押ボタンスイッチ	照光・非照光 非常停止用押ボタンスイッチ
外観				
特長	ベゼル高さ2mm		分離ユニットタイプ	
操作部形状	丸形 	丸形 	きのこ形 	きのこ形 
操作部の色	LED      	—	LED 	LED 
	非照光タイプ      	非照光タイプ 	非照光タイプ 	非照光タイプ 
端子の種類	コネクタ接続		はんだづけ端子	ねじ端子
取得規格	UL、EN、CSA		UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC
標準価格(¥)	1,500～2,050		1,560～2,550	1,440～2,950

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

* 白と黒には、不透明な操作部も種類があります。

押ボタンスイッチ／表示灯 商品セレクション

丸胴形φ22				分類(パネルカット)
形A22NN/A22NL/A22NN-P/A22NL-P	形A22NS/A22NW/A22NS-P/A22NW-P	形A22NK/A22NK-P	形M22N/M22N-P	形式
押ボタンスイッチ	セレクトスイッチ	キー形 セレクトスイッチ	表示灯	商品名称
   				外観
短胴化 樹脂ベゼル、金属ベゼル（光沢あり、なし）				特長
丸形 きのご形 ○ □	丸形 ○	丸形 ○	丸形 ○	操作部形状
LED 赤 緑 黄 白 青 橙	LED 赤 緑 黄 白 青 橙	—	LED 赤 緑 黄 白 青 橙	操作部の色
非照光タイプ 赤 緑 黄 白 青 橙 黒 ※橙は透明のみ、黒は不透明のみ	非照光タイプ 赤 緑 黄 白 青 黒	—	—	
ねじ端子/プッシュインPlus端子				端子の種類
UL、CSA、EN、CCC 460～2,800	UL、CSA、EN、CCC 710～2,500	UL、CSA、EN、CCC 1,410～2,390	UL、CSA、EN、CCC 810～920	取得規格
				標準価格(¥)

丸胴形φ30			分類(パネルカット)
形A30NN/A30NL/A30NN-P/A30NL-P	形A30NS/A30NW/A30NS-P/A30NW-P	形A30NK/A30NK-P	形式
押ボタンスイッチ	セレクトスイッチ	キー形 セレクトスイッチ	商品名称
  			外観
短胴化 金属ベゼル			特長
丸形 ○	丸形 ○	丸形 ○	操作部形状
LED 赤 緑 黄 白 青 橙	LED 赤 緑 黄 白 青 橙	—	操作部の色
非照光タイプ 赤 緑 黄 白 青 橙 黒 ※橙は透明のみ、黒は不透明のみ	非照光タイプ 赤 緑 黄 白 青 黒	—	
ねじ端子/プッシュインPlus端子			端子の種類
UL、CSA、EN、CCC 695～2,900	UL、CSA、EN、CCC 945～2,550	UL、CSA、EN、CCC 1,640～2,390	取得規格
			標準価格(¥)

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

押ボタンスイッチ/表示灯

機能/仕様一覧セレクション

分類(パネルカット)	丸胴形 φ8		丸胴形 φ12	
形式	形A3D	形M2D	形A3C	形M2C
商品名称	照光 押ボタンスイッチ	表示灯	照光・非照光 押ボタンスイッチ	表示灯
外観				
特長	胴体長18mm		胴体長20mm	
操作部形状	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   
操作部の色	LED    	LED    	LED/白熱ランプ      ※青は白熱ランプのみ	LED/白熱ランプ      ※青は白熱ランプのみ
	—	—	非照光タイプ      	—
端子の種類	はんだづけ端子			
取得規格	—	—	UL、CSA、CCC	UL、CSA
標準価格(¥)	740～775	625	815～1,240	720～1,020

分類(パネルカット)	角胴形			
形式	形A3P	形M2P	形A3S	形M2S
商品名称	照光 押ボタンスイッチ	表示灯	照光 押ボタンスイッチ	表示灯
外観				
特長	大形角胴シリーズ		小形角胴シリーズ	
操作部形状	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形  	長方形 正方形  
操作部の色	LED/白熱ランプ   ※青は白熱ランプのみ    ※3色点灯(カメレオン照光)あり (長方形、正方形のみ)	LED/白熱ランプ   ※青は白熱ランプのみ    ※3色点灯(カメレオン照光)あり (長方形、正方形のみ)	LED/白熱ランプ      ※青は白熱ランプのみ	LED/白熱ランプ      ※青は白熱ランプのみ
	—	—	—	—
端子の種類	はんだづけ端子			
取得規格	UL、CSA、CCC	UL、CSA	UL、CSA	UL、CSA
標準価格(¥)	1,790～5,500	1,090～4,400	1,140～2,150	730～1,500

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

押ボタンスイッチ／表示灯 商品セレクション

角胴形				分類(パネルカット)
形A3P 高輝度 照光 押ボタンスイッチ	形M2P 高輝度 表示灯	形A3S 高輝度 照光 押ボタンスイッチ	形M2S 高輝度 表示灯	形式
商品名称	商品名称	商品名称	商品名称	商品名称
				外観
大形角胴シリーズ		短胴シリーズ		特長
長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形 丸形   	長方形 正方形  	長方形 正方形  	操作部形状
LED       	LED       	LED       	LED       	操作部の色
—	—	—	—	
はんだづけ端子				端子の種類
UL、CSA、CCC 2,500～3,900	UL、CSA 1,900～2,900	UL、CSA 1,400～2,100	UL、CSA 1,000～1,400	取得規格
				標準価格(¥)

角胴形		照光式		分類(パネルカット)
形A3K 照光 押ボタンスイッチ	形M2K 表示灯	形C5SA 照光式 押ボタンスイッチ	形C5SB 照光式 押ボタンスイッチ	形式
商品名称	商品名称	商品名称	商品名称	商品名称
				外観
短胴シリーズ		小形薄形ボディ ボタン部：35mm	大形薄形ボディ ボタン部：60mm	特長
長方形 正方形  	長方形 正方形  	正方形 	正方形 	操作部形状
LEDランプ      ※赤/緑 2色点灯(長方形のみ)	LEDランプ      ※赤/緑 2色点灯(長方形のみ)	    	    	操作部の色
—	—	—	—	
はんだづけ端子		コネクタ付リード線		端子の種類
UL、CSA、CCC 1,310～1,940	UL、CSA 925～1,280	—	—	取得規格
		オープン価格		標準価格(¥)

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

押ボタンスイッチ/表示灯

機能/仕様一覧セレクション

分類(パネルカット)	丸胴形 φ30	丸胴形 φ16.5	丸胴形 φ10.5	
形式	形ZAP	形VAP	形VAQ	形A2A
商品名称	非照光 押ボタンスイッチ	非照光 押ボタンスイッチ	非照光 押ボタンスイッチ	非照光 押ボタンスイッチ
外観				
特長	大容量負荷を直接開閉 (形Z内蔵)	一般産業機械に対応 (形V内蔵)	業務・民生機器に対応 (形V内蔵)	形D2Sスイッチ内蔵
操作部形状	丸形 きのこ形  	丸形 	丸形 	丸形 
操作部の色	—	—	—	—
	非照光タイプ      	非照光タイプ     	非照光タイプ      	非照光タイプ      
端子の種類	ねじ端子	はんだづけ端子		
取得規格	—	—	—	—
標準価格(¥)	1,170~2,150	875~1,220	435~665	215

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。