





超音波センサ

機能/仕様一覧セレクション

検出方式	反射形					透過形	
形式	形E4C-DS30 + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS80 + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS30L + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS80L + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS100 + 形E4C-UDA□□	形E4E2- TS50C1	
外観							
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・ねじ型トップビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり 		<ul style="list-style-type: none"> ・ねじ型サイドビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり 		<ul style="list-style-type: none"> ・ねじ型トップビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンプ内蔵 ・安定表示灯付き 	
検出距離	1,000		85~735mm		85~735mm	110~910mm	
	500						500mm
	400						
	300	60~275mm		60~275mm			
	200						
100							
電源電圧	DC12~24V					DC24V	
出力方式	NPN出力	●	●	●	●	●	●
	PNP出力	●	●	●	●	●	—
保護構造	IP65 (センサ部) IP50 (アンプ部)					IP64	
規格	CE	●	●	●	●	●	●
標準価格 (¥)	(センサ部) 34,900 + (アンプ部) 19,900~	(センサ部) 39,900 + (アンプ部) 19,900~	(センサ部) 36,900 + (アンプ部) 19,900~	(センサ部) 41,900 + (アンプ部) 19,900~	(センサ部) 84,900 + (アンプ部) 19,900~	35,800	