

















超音波センサ

機能/仕様一覧セレクション

検出方式	反射形					透過形
形式	形E4C-DS30 + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS80 + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS30L + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS80L + 形E4C-UDA□□	形E4C-DS100 + 形E4C-UDA□□	形E4E2- TS50C1
外観						
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・ねじ型トップビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり 		<ul style="list-style-type: none"> ・ねじ型サイドビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり 		<ul style="list-style-type: none"> ・ねじ型トップビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンプ内蔵 ・安定表示灯付き
検出距離	1,000	85~735mm		85~735mm		110~910mm
	500					
	400					
	300					
	200					
100	60~275mm		60~275mm		500mm	
電源電圧	DC12~24V					DC24V
出力方式	NPN出力	●	●	●	●	●
	PNP出力	●	●	●	●	—
保護構造	IP65 (センサ部) IP50 (アンプ部)					IP64
規格	CE	●	●	●	●	●
標準価格 (¥)	(センサ部) 36,500 + (アンプ部) 21,000~	(センサ部) 42,000 + (アンプ部) 21,000~	(センサ部) 38,500 + (アンプ部) 21,000~	(センサ部) 44,000 + (アンプ部) 21,000~	(センサ部) 89,000 + (アンプ部) 21,000~	41,000