

# データロガー

## おすすめセクション

「生産」から「研究開発」まであらゆる現場の計測シーンをバックアップ

温度・湿度計測  
なら

4GBフラッシュメモリ内蔵  
拡張・200CH  
温度計測モデル

**ZR-RX45A**



- ・アナログ入力チャンネル: 最大 200CH
- ・内部メモリ: 4GB 搭載
- ・测温抵抗体入力、多点拡張、パソコンとLAN接続(FTP)

高速・電圧計測  
なら

高速・ワイドレンジ  
電圧計測モデル

**ZR-RX70A**



- ・サンプリング周期: 最速 10 $\mu$ s

小型で手軽に  
計測したい

4GBフラッシュメモリ内蔵  
10CHお手軽・コンパクト  
モデル

**ZR-RX25A**



- ・アナログ入力チャンネル: 10CH
- ・内部メモリ: 4GB 搭載