

ユニットタイプの汎用電源から組み込み用途の基板型電源まで、用途に最適な幅広い容量に対応したラインアップ

制御盤なら (DINレール取付なら)

状態監視・IoT
通信やモニタ表示で
状態を把握して、
計画保全を実現したい

制御盤向けのIoT対応
形S8VK-X (30W~480W)



Value Design for Panel

単相入力
制御盤設計の
スタンダードモデル

制御盤向けのスタンダード
形S8VK-S (30W~480W)



Value Design for Panel

三相入力
三相入力でも省スペース
化・省工数化したい

三相設備の制御盤向けのスタンダード
形S8VK-W (240W~2,000W)

形S8VK-WA (200V~240V入力)

Value Design for Panel



形S8VK-WB (380V~480V入力)

Value Design for Panel



DINレール以外 の取付なら

汎用タイプ
形S8FS-G (15W~600W)



DINレール取り付けタイプもラインアップ

不足電圧出力や
リモートセンシング機能が
必要なら

汎用タイプ
形S8JX-P (300W~600W)



高調波電流抑制

DINレール取り付けタイプもラインアップ

異常回路を素早く
確実にしゃ断。
ダウンタイムロスの
削減をしたい

スマート・パワーサプライ
形S8AS



通信不要だが、
表示と信号で
お知らせ

汎用タイプ
形S8VS-A



丸端子やY端子が
使用できる
機種から選りたい

汎用タイプ
形S8VS



棒端子タイプで、
24V以外を
使いたい

単相入力タイプ
形S8VK-G



三相入力タイプの
ベーシックモデル

3相400V入力タイプ
形S8VK-T (120W~960W)



ノイズフィルタなら

ノイズフィルタ
形S8V-NF



サーキットプロテクタなら

DC電子式サーキットプロテクタ
形S8V-CP

