

パワーサプライ おすすめセレクション

CSM_PowerSupplies_RS_J_1_5

パワーサプライ 商品セレクション

ユニットタイプの汎用電源から組み込み用途の基板型電源まで、用途に最適な幅広い容量に対応したラインアップ

制御盤なら

通信やモニタ表示で
状態を把握して、
計画保全を実現したい

制御盤向けのIoT 対応
形S8VK-X (30W ~ 480W)



制御盤の
小型化・省スペースを
実現したい

制御盤向けのスタンダード
形S8VK-S (30W ~ 480W)



現場で状態を
確認したい
(通信までは不要)

汎用タイプ
形S8VS-A (15W ~ 480W)



異常回路を素早く
確実にしゃ断して、
ダウンタイムロスの
削減がしたい

スマート・パワーサプライ
形S8AS



薄型形状で豊富な容量・
入力電圧・出力電圧の
ラインアップから
選びたい

単相入力タイプ
形S8VK-G (15W ~ 480W)



3相400V 入力タイプ
形S8VK-T (120W ~ 960W)



丸端子やY端子が
使用できる機種から
選びたい

汎用タイプ
形S8VS (15W ~ 480W)



装置設計なら

汎用タイプ
形S8FS-G (15W ~ 600W)



まずは
これ!

不足電圧出力や
リモートセンシング機能が
必要なら

汎用タイプ
形S8JX-P (300W ~ 600W)



高調波電流抑制

ノイズフィルタなら

ノイズフィルタ
形S8V-NF



基板タイプなら

基板タイプ
形S8EX (15W ~ 240W)

