



生産終了商品

長距離差動コイル形 近接スイッチ



形TL-L100



推奨代替商品

形TL-L100-7

2002年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・出力形態が電流出力タイプになります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形TL-L100-7							

: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法


生産終了商品
形TL-L100

推奨代替商品
形TL-L100-7

外形寸法


外形寸法

外形寸法は同一です



電線管ねじ C15
JIS C 8305

* ビニール絶縁丸形コード
(0.3mm² 3芯 外径 6)標準1m




取付寸法

取付寸法


取付寸法は同一です

取り付け穴加工寸法

4-M6または 6.5穴



接続（内部接続、端子配置）



代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形TL-L100	形TL-L100-7	42,000

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		形TL-L100	形TL-L100-7
電源電圧 (使用電圧範囲)		DC12V ± 10% リップル(p-p) 10%以下	DC10 ~ 30V リップル(p-p) 10%含む
制御出力 (残留電圧)		DC12V 出力抵抗4.7K (0.5V以下)	DC200mA以下 (1V以下)
出力形態		電圧出力タイプ	電流出力タイプ