



# 生産終了予定商品

ビデオモニタ

# 推奨代替商品



形F300-M09



形F150-M09

## 2005年3月末生産終了予定

### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ ケースの色、形が変わります。
- ・ ブラウン管の残光の程度が変わるため、形F150-M09を形F200/形F300/形F350/形F381で使用される場合、ちらつき感が気になる可能性があります。

### 生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F150-M09	×						

- ： 完全互換
- ： ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

### 外形寸法

生産終了予定商品 形F300-M09	推奨代替商品 形F150-M09

### 本体の色

生産終了予定商品 形F300-M09	推奨代替商品 形F150-M09
<p>ライトベージュ</p>	<p>ダークグレー</p>

## 生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格( ¥ )
形F300-M09	形F150-M09	58,000

## 異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品 形F300-M09	推奨代替商品 形F150-M09
電源電圧		AC100V( ±10%以内 ) 50/60Hz	AC100 ~ 240V( -15%、+10% ) 50/60Hz
消費電流		0.3A	0.4A
使用周囲温度		0 ~ +40	-10 ~ +50
使用周囲湿度		10 ~ 90%RH( 結露のないこと )	10 ~ 90%RH( 結露のないこと )
保存周囲温度		-25 ~ +65	-20 ~ +60
使用周囲雰囲気		腐食性ガスのないこと	腐食性ガスのないこと
質量		約5.8kg	約4.5kg
耐電圧		AC充電部一括 ~ 筐体間 AC1.5KV 1分間印加にて異常のないこと	AC充電部一括 ~ 筐体間 AC1.5KV 1分間印加にて異常のないこと
絶縁抵抗		AC充電部一括 ~ 筐体間 DC500Vにて 100M 以上	AC充電部一括 ~ 筐体間 DC500Vにて 100M 以上
方式	走査線数	525本	600本
	水平周波数	15.75kHz	15.75kHz
	フィールド周波数	60Hz	60Hz
入出力インピーダンス		75 / 高インピーダンス( スイッチ切換 )	75 / HIGHインピーダンス( スイッチ切換 )
入出力レベル	複合映像信号	1Vp-p	1Vp-p
	映像	0.7Vp-p 正極性	0.7Vp-p 正極性
	同期	0.3Vp-p 負極性	0.3Vp-p 負極性
画面サイズ		9インチ	9インチ
解像度		700TV本以上( 中心部 )	800TV本以上( 中心部 )