



## 生産終了予定商品

ブレーカ、オプション



形ABE、形ABSシリーズ  
形EBE、形EBSシリーズ



## 推奨代替商品




推奨代替商品はありません。

2009年3月末生産終了予定

生産終了予定品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形ABSシリーズ	なし
形ABEシリーズ	なし
形EBSシリーズ	なし
形EBEシリーズ	なし
オプション 形AX、形AL、形XL、形ST、形UV、 形TB、形D、形E、形N、形T1、形Xシリーズ	なし

生産終了予定品概要

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>形ABS、ABEシリーズ</p> 	<p>なし</p>
<p>形EBS、EBEシリーズ</p> 	<p>なし</p>
<p>形ABS-FB、EBS-FBシリーズ</p> 	<p>なし</p>

その他の生産終了予定品の概要および詳細につきましては、カタログを参照ください。

## 対象商品の詳細

## ● ABEシリーズ

形式仕様
形ABE52B 10A
形ABE52B 15A
形ABE52B 20A
形ABE52B 30A
形ABE52B 40A
形ABE52B 50A
形ABE52B 5A
形ABE53B 10A
形ABE53B 15A
形ABE53B 20A
形ABE53B 30A
形ABE53B 40A
形ABE53B 50A
形ABE53B 5A
形ABE62B 60A
形ABE63B 60A
形ABE102B 100A
形ABE102B 10A
形ABE102B 15A
形ABE102B 20A
形ABE102B 30A
形ABE102B 40A
形ABE102B 50A
形ABE102B 5A
形ABE102B 60A
形ABE102B 75A
形ABE103B 100A
形ABE103B 10A
形ABE103B 15A
形ABE103B 20A
形ABE103B 30A
形ABE103B 40A
形ABE103B 50A
形ABE103B 5A
形ABE103B 60A
形ABE103B 75A
形ABE202B 100A
形ABE202B 125A
形ABE202B 150A
形ABE202B 175A
形ABE202B 200A
形ABE202B 225A
形ABE203B 125A
形ABE203B 150A
形ABE203B 175A

形式仕様
形ABE203B 200A
形ABE203B 225A
形ABE402B 250A
形ABE402B 300A
形ABE402B 350A
形ABE402B 400A
形ABE403B 250A
形ABE403B 300A
形ABE403B 350A
形ABE403B 400A
形ABE602B 500A
形ABE602B 600A
形ABE603B 500A
形ABE603B 600A
形ABE802B 700A
形ABE802B 800A
形ABE803B 700A
形ABE803B 800A

## ● ABSシリーズ

形式仕様
形ABS32B 10A
形ABS32B 15A
形ABS32B 20A
形ABS32B 30A
形ABS32B 3A
形ABS32B 5A
形ABS33B 10A
形ABS33B 15A
形ABS33B 20A
形ABS33B 30A
形ABS33B 3A
形ABS33B 5A
形ABS52B 10A
形ABS52B 15A
形ABS52B 20A
形ABS52B 30A
形ABS52B 40A
形ABS52B 50A
形ABS52B 5A
形ABS53B 10A
形ABS53B 15A
形ABS53B 20A
形ABS53B 30A
形ABS53B 40A
形ABS53B 50A
形ABS53B 5A

形式仕様
形ABS62B 60A
形ABS63B 60A
形ABS102B 100A
形ABS102B 15A
形ABS102B 20A
形ABS102B 30A
形ABS102B 40A
形ABS102B 50A
形ABS102B 60A
形ABS102B 75A
形ABS103B 100A
形ABS103B 15A
形ABS103B 20A
形ABS103B 30A
形ABS103B 40A
形ABS103B 50A
形ABS103B 60A
形ABS103B 75A
形ABS202B 125A
形ABS202B 150A
形ABS202B 175A
形ABS202B 200A
形ABS202B 225A
形ABS203B 125A
形ABS203B 150A
形ABS203B 175A
形ABS203B 200A
形ABS203B 225A
形ABS402B 250A
形ABS402B 300A
形ABS402B 350A
形ABS402B 400A
形ABS403B 250A
形ABS403B 300A
形ABS403B 350A
形ABS403B 400A
形ABS602B 500A
形ABS602B 600A
形ABS603B 500A
形ABS603B 600A
形ABS802B 700A
形ABS802B 800A
形ABS803B 700A
形ABS803B 800A

対象商品の詳細

●ABS(-Fb)シリーズ

形式仕様
形ABS32FB 10A
形ABS32FB 15A
形ABS32FB 20A
形ABS32FB 30A
形ABS32FB 3A
形ABS32FB 5A
形ABS33FB 10A
形ABS33FB 15A
形ABS33FB 20A
形ABS33FB 30A
形ABS33FB 3A
形ABS33FB 5A
形ABS52FB 10A
形ABS52FB 15A
形ABS52FB 20A
形ABS52FB 30A
形ABS52FB 40A
形ABS52FB 50A
形ABS52FB 5A
形ABS53FB 10A
形ABS53FB 15A
形ABS53FB 20A
形ABS53FB 30A
形ABS53FB 40A
形ABS53FB 50A
形ABS53FB 5A
形ABS102FB 100A
形ABS102FB 60A
形ABS102FB 75A
形ABS103FB 100A
形ABS103FB 60A
形ABS103FB 75A

●EBEシリーズ

形式仕様
形EBE53B 10A 100/200/500MA
形EBE53B 10A 30MA
形EBE53B 15A 100/200/500MA
形EBE53B 15A 30MA
形EBE53B 20A 100/200/500MA
形EBE53B 20A 30MA
形EBE53B 30A 100/200/500MA
形EBE53B 30A 30MA
形EBE53B 40A 100/200/500MA
形EBE53B 40A 30MA
形EBE53B 50A 100/200/500MA

形式仕様
形EBE53B 50A 30MA
形EBE53B 5A 100/200/500MA
形EBE53B 5A 30MA
形EBE63B 60A 100/200/500MA
形EBE63B 60A 30MA
形EBE103B 100A 100/200/500MA
形EBE103B 100A 30MA
形EBE103B 60A 100/200/500MA
形EBE103B 60A 30MA
形EBE103B 75A 100/200/500MA
形EBE103B 75A 30MA
形EBE203B 125A 100/200/500MA
形EBE203B 125A 30MA
形EBE203B 150A 100/200/500MA
形EBE203B 150A 30MA
形EBE203B 175A 100/200/500MA
形EBE203B 175A 30MA
形EBE203B 200A 100/200/500MA
形EBE203B 200A 30MA
形EBE203B 225A 100/200/500MA
形EBE203B 225A 30MA
形EBE403B 250A 100/200/500MA
形EBE403B 250A 30MA
形EBE403B 300A 100/200/500MA
形EBE403B 300A 30MA
形EBE403B 350A 100/200/500MA
形EBE403B 350A 30MA
形EBE403B 400A 100/200/500MA
形EBE403B 400A 30MA
形EBE603B 500A 100/200/500MA
形EBE603B 500A 30MA
形EBE603B 600A 100/200/500MA
形EBE603B 600A 30MA
形EBE803B 700A 100/200/500MA
形EBE803B 700A 30MA
形EBE803B 800A 100/200/500MA
形EBE803B 800A 30MA

## 対象商品の詳細

## ● EBSシリーズ

形式仕様
形EBS33B 10A 100/200/500MA
形EBS33B 10A 30MA
形EBS33B 15A 100/200/500MA
形EBS33B 15A 30MA
形EBS33B 20A 100/200/500MA
形EBS33B 20A 30MA
形EBS33B 30A 100/200/500MA
形EBS33B 30A 30MA
形EBS33B 5A 100/200/500MA
形EBS33B 5A 30MA
形EBS53B 10A 100/200/500MA
形EBS53B 10A 30MA
形EBS53B 15A 100/200/500MA
形EBS53B 15A 30MA
形EBS53B 20A 100/200/500MA
形EBS53B 20A 30MA
形EBS53B 30A 100/200/500MA
形EBS53B 30A 30MA
形EBS53B 40A 100/200/500MA
形EBS53B 40A 30MA
形EBS53B 50A 100/200/500MA
形EBS53B 50A 30MA
形EBS53B 5A 100/200/500MA
形EBS53B 5A 30MA
形EBS63B 60A 100/200/500MA
形EBS63B 60A 30MA
形EBS103B 100A 100/200/500MA
形EBS103B 100A 30MA
形EBS103B 40A 100/200/500MA
形EBS103B 40A 30MA
形EBS103B 50A 100/200/500MA
形EBS103B 50A 30MA
形EBS103B 60A 100/200/500MA
形EBS103B 60A 30MA
形EBS103B 75A 100/200/500MA
形EBS103B 75A 30MA
形EBS203B 125A 100/200/500MA
形EBS203B 125A 30MA
形EBS203B 150A 100/200/500MA
形EBS203B 150A 30MA
形EBS203B 175A 100/200/500MA
形EBS203B 175A 30MA
形EBS203B 200A 100/200/500MA
形EBS203B 200A 30MA
形EBS203B 225A 100/200/500MA
形EBS203B 225A 30MA

形式仕様
形EBS403B 250A 100/200/500MA
形EBS403B 250A 30MA
形EBS403B 300A 100/200/500MA
形EBS403B 300A 30MA
形EBS403B 350A 100/200/500MA
形EBS403B 350A 30MA
形EBS403B 400A 100/200/500MA
形EBS403B 400A 30MA
形EBS603B 500A 100/200/500MA
形EBS603B 500A 30MA
形EBS603B 600A 100/200/500MA
形EBS603B 600A 30MA
形EBS803B 700A 100/200/500MA
形EBS803B 700A 30MA
形EBS803B 800A 100/200/500MA
形EBS803B 800A 30MA

## 対象商品の詳細

## ● EBS(-Fb)シリーズ

形式仕様
形EBS32FB 10A 30MA
形EBS32FB 15A 30MA
形EBS32FB 20A 30MA
形EBS32FB 30A 30MA
形EBS32FB 3A 30MA
形EBS32FB 5A 30MA
形EBS33FB 10A 30MA
形EBS33FB 15A 30MA
形EBS33FB 20A 30MA
形EBS33FB 30A 30MA
形EBS33FB 3A 30MA
形EBS33FB 5A 30MA
形EBS52FB 10A 30MA
形EBS52FB 15A 30MA
形EBS52FB 20A 30MA
形EBS52FB 30A 30MA
形EBS52FB 40A 30MA
形EBS52FB 50A 30MA
形EBS52FB 5A 30MA
形EBS53FB 10A 30MA
形EBS53FB 15A 30MA
形EBS53FB 20A 30MA
形EBS53FB 30A 30MA
形EBS53FB 40A 30MA
形EBS53FB 50A 30MA
形EBS53FB 5A 30MA
形EBS102FB 100A 100MA
形EBS102FB 100A 30MA
形EBS102FB 60A 100MA
形EBS102FB 60A 30MA
形EBS102FB 75A 100MA
形EBS102FB 75A 30MA
形EBS103FB 100A 100MA
形EBS103FB 100A 30MA
形EBS103FB 60A 100MA
形EBS103FB 60A 30MA
形EBS103FB 75A 100MA
形EBS103FB 75A 30MA

## ● AXシリーズ

形式
形AX-23R-B
形AX-23R-W
形AX-35R-B
形AX-35R-W
形AX-35T-B
形AX-35T-W
形AX-45R-B
形AX-45R-W
形AX-45T-B
形AX-45T-W
形AX-55R-B
形AX-55R-W
形AX-55T-B
形AX-55T-W
形AX1-70-B
形AX1-70-W
形AX2-70-B
形AX2-70-W

## ● ALシリーズ

形式
形AL-22R-B
形AL-22R-W
形AL-23R-B
形AL-23R-W
形AL-35R-B
形AL-35R-W
形AL-35T-B
形AL-35T-W
形AL-45R-B
形AL-45R-W
形AL-45T-B
形AL-45T-W
形AL-55R-B
形AL-55R-W
形AL-55T-B
形AL-55T-W
形AL1-70-B
形AL1-70-W
形AL2-70-B
形AL2-70-W

## 対象商品の詳細

## ●XLシリーズ

形式
形XL-35R-B
形XL-35R-W
形XL-35T-B
形XL-35T-W
形XL-45R-B
形XL-45R-W
形XL-45T-B
形XL-45T-W
形XL-55R-B
形XL-55R-W
形XL-55T-B
形XL-55T-W

## ●STシリーズ

形式
形ST-23T-100C
形ST-23T-200C
形ST-35T-100C
形ST-35T-200C
形ST-35T-24C
形ST-35T-380A
形ST-45T-100C
形ST-45T-200C
形ST-45T-24C
形ST-45T-380A
形ST-55T-100C
形ST-55T-200C
形ST-55T-24C
形ST-55T-380A
形ST-70-100CB
形ST-70-100CW
形ST-70-380CB
形ST-70-380CW
形ST-70-48CB
形ST-70-48CW

## ●UVシリーズ

形式
形UV-35T-100C
形UV-35T-200C
形UV-35T-24C
形UV-35T-380A
形UV-45T-100C
形UV-45T-200C
形UV-45T-24C
形UV-45T-380A
形UV-55T-100C
形UV-55T-200C
形UV-55T-24C
形UV-55T-380A
形UV-70-100CB
形UV-70-100CW
形UV-70-200CB
形UV-70-200CW
形UV-70-380CB
形UV-70-380CW
形UV-70-440CB
形UV-70-440CW
形UV-70-48CB
形UV-70-48CW

## ●TBシリーズ

形式
形TBL-12B
形TBL-13B
形TBL-22B
形TBL-23B
形TBL-33B
形TBS-12B
形TBS-13B
形TBS-22
形TBS-22B
形TBS-23
形TBS-23B
形TBS-33B
形TBT-70-B

## ●Dシリーズ

形式
形D-35-L
形D-35-R
形D-35-S
形D-45-L
形D-45-R
形D-45-S
形D-55-L
形D-55-R
形D-55-S

## ●Eシリーズ

形式
形E-35-L
形E-35-R
形E-35-S
形E-45-L
形E-45-R
形E-45-S
形E-55-L
形E-55-R
形E-55-S

## ●Nシリーズ

形式
形N-70-L
形N-70-R
形N-70-S
形N-80-L
形N-80-R
形N-80-S

## ●T1シリーズ

形式
形T1-43A
形T1-63A

## ●Xシリーズ

形式
形X-35B-102
形X-35B-103
形X-45B-102
形X-45B-103
形X-55B-202
形X-55B-203